PHILIPS

## Foco 100 W R7S

LED

4000 K

1800 lm

15.000 h

Regulación

8718699780395

A↑G E




# Luz LED lineal regulable con haz de 300 grados

Este innovador LED lineal es el sustituto perfecto para las bombillas halógenas R7S, a las que supera ampliamente en términos de eficiencia energética.

### Luz de alta calidad
- Luz blanca fría

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas
- Forma y tamaño similar a los focos halógenos
- Forma y tamaño similares a los lineales halógenos

# Destacados

### Luz blanca fría

Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 4000 K, lo que te ofrece una luz extra fría, fresca y nítida.

### Sustituye al reflector halógeno

Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta moderna cápsula LED de iluminación contemporánea resulta ideal para sustituir los focos halógenos tradicionales.

### Sustituye a los halógenos lineales

Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este lineal LED de iluminación moderna estándar es ideal para sustituir los lineales halógenos tradicionales.

# Especificaciones

### Características de la bombilla
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Casquillo: R7s
- Regulable: Sí
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Plástico

### Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

### Medio ambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

### Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 1800 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 840 | CCT of 4000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 128 lm/W

### Varios
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Regulable

### Información del embalaje
- EAN: 8718699780395
- EOC: 871869978039501
- Título del producto: LED 100W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

### Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.8
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 14 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 14

### Dimensiones y peso del producto
- Altura global: 118 mm
- Longitud global: 118 mm
- Anchura global: 29 mm

### Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60
- Número de registro EPREL: 397579

### Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8718699780395
- Peso neto: 0,14 kg
- Peso bruto: 0,17 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 3 cm
- Anchura: 6,3 cm

Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.317

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**