PHILIPS

Foco PAR16 GU10

LED

3000 K

550 lm

15.000 h

8719514308633

A↑G E

Disfruta de una luz LED blanca cálida

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Luz de alta calidad
- Luz fría y energizante

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas
- Forma y tamaño similar a un reflector halógeno

Crea la iluminación adecuada para tu hogar
- Haz de luz 120° - foco

Destacados

3500 K [bombillas LED]

Esta bombilla tiene una temperatura de color de 3500 K, lo que proporciona una luz fría energizante, ideal para crear un ambiente acogedor durante las visitas de amigos o para relajarse con un libro.

Sustituye a los focos halógenos

Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este reflector LED de iluminación moderna resulta ideal para sustituir los reflectores halógenos tradicionales.

Haz de luz 120° - foco [lámparas LED]

Especificaciones

Características de la bombilla
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Casquillo: GU10
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Vidrio

Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Flujo lumínico nominal: 550 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 830 | CCT of 3000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 112 lm/W

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Información del embalaje
- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Título del producto: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): E
- Consumo de energía: 4,9
- Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto
- Altura global: 54 mm
- Longitud global: 54 mm
- Anchura global: 50 mm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60
- Número de registro EPREL: 1825202

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8719514308633
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm

Fecha de emisión:
2025-09-10
Versión: 0.226

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com