PHILIPS

Vela 40 W P45 E14 x2

LED

4000 K

470 lm

15.000 h

8719514310155

Bombilla LED de vanguardia para el hogar

Las velas mate LED de Philips proporcionan un efecto de iluminación suave y difuso, y ofrecen una duración excepcionalmente prolongada. Con un diseño puro y elegante, esta bombilla es perfecta para candelabros con casquillos pequeños (E14).

Elige una solución sostenible
- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

Crea la iluminación adecuada para tu hogar
- Perfecta para luminarias decorativas
- LED sencillo de uso diario

Destacados

Vida útil media calculada en 15.000 horas

Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Perfecta para luminaria decorativa

Iluminación moderna en velas LED Philips destinadas a utilizarse en luminarias decorativas tales como candelabros, ventiladores de techo, regletas y lámparas de poste.

LED sencillo de uso diario

Las bombillas LED de Philips de uso diario son perfectas para satisfacer tus necesidades de iluminación básica. Además, proporcionan una atractiva luz y ofrecen el rendimiento óptimo que esperas de una luz LED de Philips a un precio asequible.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla esférica no direccional
- Casquillo: E14
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Mate
- Material de bombilla: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 470 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Código de color: 840 | CCT of 4000K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Información del embalaje

- EAN: 8719514310155
- EOC: 871951431015501
- Título del producto: LED 40W P45 E14 CW FR ND RF 2SRT6

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.51
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 4,9 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto
- Altura global: 88 mm
- Longitud global: 88 mm
- Anchura global: 45 mm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8719514310155
- Peso neto: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 11,5 cm

Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.288

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com