PHILIPS

Bombilla de filamento ámbar 25 W A60 E27

LED

1800 K

250 lm

15.000 h

Regulación

8719514315433

LED de vanguardia para el hogar

Esta bombilla LED de Philips proporciona una bonita luz extremadamente cálida y presenta una vida útil excepcionalmente prolongada, lo que supone un ahorro energético significativo e inmediato. Gracias a la temperatura del color beige, esta bombilla es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Luz blanca extracálida regulable
- Luz blanca extracálida regulable

Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas
- Atractiva cuando está encendida o apagada

Destacados

Luz blanca extracálida regulable



Proporciona un ambiente acogedor y cálido gracias a las luces blancas extra cálidas, que pueden atenuarse para crear una atmósfera privada.

Atractiva cuando está encendida o apagada

"Esta bonita lámpara con filamento visible añade un toque de estiloy nostalgia a cualquier habitación. Impecable tanto encendida como apagada".

Especificaciones

Características de la bombilla
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Casquillo: E27
- Regulable: Sí
- Material de bombilla: Vidrio

Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 1800 K
- Flujo lumínico nominal: 250 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 0.5
- Código de color: 818 | CCT of 1800K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 62 lm/W

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Decorativa

Información del embalaje
- EAN: 8719514315433
- EOC: 871951431543300
- Título del producto: LED classic 25W A60 E27GOLD SP D RF SRT4

Consumo de energía
- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 25 W
- Consumo de energía: 4 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 4

Dimensiones y peso del producto
- Altura global: 106 mm
- Longitud global: 106 mm
- Anchura global: 61 mm

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8719514315433
- Peso neto: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 6,5 cm
- Anchura: 6,3 cm

Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.379

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com