PHILIPS

Apliques murales Lois EU,

Luminarias de exterior

5000 K

Negro

Estanco al agua

8720169365209

Luz potente, calidad de larga duración

Los proyectores para exteriores Lois de Philips proporcionan una luz potente con un diseño duradero, para proporcionar un brillo de larga duración para tu jardín.

Soluciones de iluminación sostenible
- Larga duración, de hasta 15.000 horas

Excelente calidad
- Aluminio de alta calidad y cristal auténtico

Diseñado para exteriores
- IP65 resistente a la intemperie

Características especiales
- Sensor de movimiento para total comodidad y tranquilidad

Luz de alta calidad
- Potente emisión de luz

Destacados

Larga duración, de hasta 15.000 horas

La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 15.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

Aluminio de alta calidad y cristal auténtico

Esta luz de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y cristal auténtico.

IP65 resistente a la intemperie

Una clasificación IP consta de dos dígitos que hacen referencia a la protección contra sólidos, como polvo, o líquidos, como la lluvia. IP65 indica que estas luminarias están protegidas contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección y son aptas para su uso en exteriores.

Sensor de movimiento para total comodidad y tranquilidad

Incluye un sensor de movimiento que crea una ambiente acogedor al llegar a casa o te hace saber que alguien ha llegado.

Potente emisión de luz

Ilumina tu hogar con luz de alta calidad

Especificaciones

Diseño y acabado
- Color: Negro
- Material: Metal

Duración
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Energía solar: No
- Pieza central: No

Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 5000 K

Varios
- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Consumo de energía
- Consumo de energía: 20

Dimensiones y peso del producto
- Peso neto: 0,275 kg
- Altura global: 160 mm
- Longitud global: 130 mm
- Anchura global: 60 mm

Servicio
- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2050
- Color de la luz: 5000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Código IP: IP65
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC: 8720169365209
- Peso neto: 0,26 kg
- Peso bruto: 0,31 kg
- Altura: 16,6 cm
- Longitud: 6,7 cm
- Anchura: 13,7 cm

Fecha de emisión:
2025-09-17
Versión: 0.194

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com