



MASTER LEDspot PAR - L'alternativa a risparmio energetico per l'illuminazione delle aree pubbliche

MASTER LEDspot PAR

Grazie a un solido design e a un caldo fascio di luce bianca, queste lampade PAR di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione spot e generale nel settore ricettivo. Sono disponibili due versioni: regolabile e non regolabile. Questo prodotto è particolarmente adatto alle aree pubbliche, quali hall, corridoi e scale, che devono essere illuminati 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di attacco E27 e progettata per la sostituzione diretta di lampadine alogene/a incandescenza, MASTER LEDspot PAR offre un eccezionale risparmio energetico e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce. La versione per esterni certificata IP44 del modello PAR 38 rappresenta una delle poche alternative a risparmio energetico alle lampade a incandescenza per esterni PAR38 attualmente disponibili. La versione regolabile PAR 20 è perfetta per la sostituzione di uno spot a incandescenza.

Vantaggi

- Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampade alogene
- Adatta all'aggiornamento diretto (retrofit) e compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di attacco E27
- Minori costi di manutenzione

MASTER LEDspot PAR

Caratteristiche

- Durata di 45.000 ore
- Regolabile (tranne PAR38 OD)
- Luce priva di raggi UV e infrarossi per ridurre il calore e proteggere gli oggetti sensibili al calore
- Priva di mercurio e materiali pericolosi



Applicazione

- Particolarmente adatta alle aree pubbliche, quali hall, corridoi, scale e ristoranti e bar

Versions



Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64 mm	85 mm
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	64 mm	85 mm
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64 mm	85 mm
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm
MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	64 mm	85 mm

Product	D	C
MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

MASTER LEDspot PAR

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A+

Funzionamento e parte elettrica

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Informazioni generali

Attacco E27

Dati tecnici di illuminazione

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	6 kWh
71408900	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D	6 kWh
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	6 kWh
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	6 kWh
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	6 kWh
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	6 kWh
71374700	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	13 kWh
71410200	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	13 kWh
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	9 kWh
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	10 kWh
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	10 kWh
71412600	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D	9 kWh
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	10 kWh

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	Si
71408900	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D	Si
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	Si
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	Si
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	Si
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	Si
71374700	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	Si

Order Code	Full Product Name	Regolabile
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	Si
71410200	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	Si
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	No
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	Si
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	Si
71412600	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D	Si
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	Si

Funzionamento e parte elettrica

MASTER LEDspot PAR

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50 Hz	50 W	6 W
71408900	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D	Da 50 a 60 Hz	50 W	6 W
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	50 Hz	50 W	6 W
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	50 Hz	50 W	6 W
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	50 Hz	50 W	6 W
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	50 Hz	50 W	6 W
71374700	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	50 Hz	50 W	6 W

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	50 Hz	100 W	13 W
71410200	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	Da 50 a 60 Hz	100 W	13 W
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	50 Hz	60 W	9 W
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	50 Hz	75 W	9.5 W
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	50 Hz	75 W	9.5 W
71412600	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D	Da 50 a 60 Hz	70 W	9 W
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	50 Hz	75 W	9.5 W

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Durata nominale (Nom)
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	25000 h
71408900	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D	25000 h
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	25000 h
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	25000 h
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	25000 h
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	25000 h
71374700	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	25000 h

Order Code	Full Product Name	Durata nominale (Nom)
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	25000 h
71410200	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	25000 h
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	15000 h
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	25000 h
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	25000 h
71412600	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D	25000 h
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	25000 h

Dati tecnici di illuminazione








Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa		
					dei colori (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Intensità luminosa (Nom)
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	25 °	827	2700 K	80	500 lm	1500 cd
71408900	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D	25 °	827	2700 K	80	520 lm	1500 cd
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	25 °	830	3000 K	80	515 lm	1500 cd
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	25 °	840	4000 K	80	540 lm	1500 cd
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	40 °	827	2700 K	80	500 lm	800 cd
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	40 °	830	3000 K	80	515 lm	800 cd
71374700	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	40 °	840	4000 K	80	540 lm	800 cd
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	25 °	827	2700 K	80	875 lm	4000 cd
71410200	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	25 °	927	2700 K	90	1000 lm	4000 cd
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	25 °	827	2700 K	80	750 lm	1800 cd
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	25 °	827	2700 K	80	740 lm	3500 cd

MASTER LEDspot PAR



Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa		
					dei colori (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Intensità luminosa (Nom)
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	25°	840	4000 K	80	820 lm	3500 cd
71412600	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D	25°	927	2700 K	90	630 lm	3000 cd
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	25°	830	3000 K	80	760 lm	3500 cd

Meccanica e corpo




Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	PAR20
71408900	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D	PAR20
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	PAR20
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	PAR20
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	PAR20
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	PAR20
71374700	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	PAR20
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	PAR38
71410200	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	PAR38
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	PAR38
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	PAR30S
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	PAR30S
71412600	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D	PAR30S
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	PAR30S



MASTER LEDspot PAR



Accent Diagrams




MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D


MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR


Accent Diagrams




MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 40D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 40D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 40D




MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D




MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D


Beam Diagrams



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR


Beam Diagrams




MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 40D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 40D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 40D




MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D

