



Energooszczędna alternatywa do oświetlania przestrzeni publicznych

MASTER LEDspot PAR

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

Korzyści

Cechy




Zastosowanie

MASTER LEDspot PAR

Wersje



Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64 mm	85 mm
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	64 mm	85 mm
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64 mm	85 mm
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm

MASTER LEDspot PAR

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa 50 Hz
Napięcie (Nom) 220-240 V
Czas uruchomienia (Nom) 0,5 s

Informacje ogólne

Trzonek E27
Cykl załączania 25000X

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) 70 %

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	6 kWh
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	6 kWh
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	6 kWh
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	6 kWh
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	6 kWh
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	13 kWh
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	9 kWh
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	10 kWh
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	10 kWh
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	10 kWh

Sterowanie i Ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	tak
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	tak
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	tak
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	tak
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	tak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	tak
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	brak
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	tak
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	tak
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	tak

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50 W	6 W
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	50 W	6 W
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	50 W	6 W
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	50 W	6 W
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	50 W	6 W

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100 W	13 W
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	60 W	9 W
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75 W	9,5 W
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	75 W	9,5 W
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	75 W	9,5 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trwałość nominalna (Nom)
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	25000 h
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	25000 h
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	25000 h
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	25000 h
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	25000 h

Order Code	Full Product Name	Trwałość nominalna (Nom)
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	25000 h
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	15000 h
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	25000 h
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	25000 h

MASTER LEDspot PAR

Order Code	Full Product Name	Trwałość nominalna (Nom)
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	25000 h

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	25 °	827	2700 K	500 lm
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	25 °	830	3000 K	515 lm
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	25 °	840	4000 K	540 lm
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	40 °	827	2700 K	500 lm
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	40 °	830	3000 K	515 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Kod barwy	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	25 °	827	2700 K	875 lm
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	25 °	827	2700 K	750 lm
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	25 °	827	2700 K	740 lm
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	25 °	840	4000 K	820 lm
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	25 °	830	3000 K	760 lm


Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Światłość (Nom)
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	1500 cd
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	1500 cd
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	1500 cd
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	800 cd
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	800 cd










Order Code	Full Product Name	Światłość (Nom)
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	4000 cd
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	1800 cd
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	3500 cd
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	3500 cd
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	3500 cd

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	PAR20
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	PAR20
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	PAR20
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	PAR20
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	PAR20
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	PAR38
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	PAR38
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	PAR30S
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	PAR30S
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	PAR30S




MASTER LEDspot PAR




MASTER LEDspot PAR


Accent Diagrams




MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 40D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 40D




MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D




MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D

MASTER LEDspot PAR


Rozsył




MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 25D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 40D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 830 40D




MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 830 25D

MASTER LEDspot PAR

