



ArenaVision MVF403

— 世界級的效能

ArenaVision MVF403 投光燈

ArenaVision MVF403 將運動泛光照明提升至新層次的效能表現，提供極高的光線輸出、光學效率、簡易的安裝、穩定性和彈性。除了室內體育館以外，也能勝任許多戶外運動空間及其他的照明應用。整合在系統內的橢圓形光學元件，以及精巧的雙端頭 MHN-LA 1000W 或 MHN-SA 1800W 燈泡，發揮出優異的系統效率和低眩光。內建的反光罩裙，進一步減少溢散光與眩光。MHN-SA 1800W/956 及 MHN-LA 1000W/956 燈泡，符合電壓溫度係數 (CTV) 的國際最高要求 (Ra = 90, Tc = 5600 K)。使用 MHN-LA 1000W/842，自然的演色性 (Ra = 80) 及舒適的氛圍 (Tc = 4200K)，是電視攝影棚以及其他泛光照明應用的首選。熱起動光纖燈管版本，所有燈泡類型都能選用，可在斷電過後立即回復原有燈光亮度。

优点

- 搭載全新精巧單端頭燈泡的創新泛光燈，專為 ArenaVision 而開發，讓運動賽事更加精采絕倫
- 全新的石英金屬鹵化燈，演色性絕佳，符合最嚴苛的照明和電視廣播要求
- 全新的燈泡與特殊光學元件，確保最高的光學效率，精確的光線分佈，溢散光降至最低

特点

- High-output double-ended metal-halide lamps with excellent color rendering and lifetime
- Dedicated precision optics
- Safety switch
- Electronic hot-restrike
- Complete Philips lamp, optic and gear system
- Flicker-free light version for super-slow-motion cameras

应用

- Outdoor sport stadiums
- Indoor sport halls

规格

ArenaVision MVF403 投光燈

Type	MVF403
型號	HID (氣體放電式燈) : - 1 顆 MASTER MHN-SA / XW / 1800W - 1 顆 MASTER MHN-LA / XWH / 1000 W
內含燈管	是 (K 或燈光顏色 842 或 956)
光學片	光束種類 A1 (A1) 光束種類 A2 (A2) 光束種類 A3 (A3) 光束種類 A4 (A4) 光束種類 A5 (A5) 光束種類 A6 (A6) 光束種類 A7 (A7) 光束種類 A8 (A8)
光學片蓋	下照燈 (DOWN) 與上照燈 (UP) 的前擋玻璃

规格

安裝	安裝在桃燈架、天花板、牆壁與地板 燈泡只需要機械安裝即可； 關上後蓋即完成電氣連接 外殼頂部與底部皆有精密的瞄準裝置，可搭配 ZVF403 PAD 配備使用 固定燈罩調整角度： 360° 室外周圍溫度： - MASTER MHN-SA 1800 W 燈泡版本： 35°C (25°C 室內) - MASTER MHN-LA 1000 W 燈泡版本： 45°C (及室內) 阻力係數 (Cx)： 0.93 70° 位置燈光投射面積： 0.20 m 水平至最大調整角度： -90 / +90°
維護	安裝更換燈管只需打開後蓋夾片即可 (無須工具) 配備安全開關，在燈具開啟狀態下切斷電流 (需安裝其他廠商接觸器) 無須清理內部

啟動器	串聯式 (SI)，1000 W，整合式 半併聯式 (SP)，位於外部另一個電路盤 (ZVF320) 熱啟動光纖燈管 (HR)，整合式
選配	方向記憶 (AM)，在燈具維修時，記住原有燈具的光線投射方向 熱啟動光纖燈管版本，斷電過後能立即回復原有燈光亮度 提供建築照明專用的上照燈款式 熱帶地區專用的特製電纜套管
材質與外型	外殼和後蓋：非腐蝕性、高壓鋁鑄件 光學片蓋：化學強化玻璃，3 mm 厚 (下照燈版)，陶瓷 3 mm 厚 (上照燈版) 固定燈罩：熱浸鍍鋅，塗漆鋼片 夾片：不銹鋼 (固定背蓋用) 反光罩：電鍍，經亮面處理 99.99% 鋁質 表面為粗鋁色澤

配件	外部遮光片 (ZVF403 GS)，精密型 (ZVF403 PAD) 及簡單型 (ZVF403 SAD) 瞄準裝置
附註	配備鋁質接線盒附串聯啟動器 (SI) 或半併聯式啟動器 (SP)，安裝於另外的電路盤 (ZVF320) 上 建築照明專用的彩色濾鏡需訂製 金屬網可防止大片玻璃墜落 可選購預先配線完成的 220 - 240 V / 50 Hz 電路盤 (ZVF320) ,但須分開訂購
主要應用	室外體育場、室內體育館、建物泛光照明

产品详细



ArenaVision MVF403 投光燈

配件



Zařízení pro přesné zaměření

Ordercode 910503692018

