



Zadora - ελευθερία για δημιουργία

Zadora, adjustable

Η Zadora είναι μια σειρά χωνευτών σποτ οροφής για διχρωμικούς λαμπτήρες αλογόνου MASTERLine 35 και 50 mm (με δέσμη 8°, 24°, 36° και 60°) και λαμπτήρες Twistline Alu. Είναι διαθέσιμα σε σταθερές και ρυθμιζόμενες εκδόσεις, με την τελευταία να προσφέρει δυνατότητα προσανατολισμού 30° από την κατακόρυφο. Τα σποτ οροφής Zadora είναι διαθέσιμα και σε κιτ έτοιμα για εγκατάσταση. Η συντήρηση είναι εύκολη λόγω της απευθείας πρόσβασης στο λαμπτήρα.

Οφέλη

- Φωτισμός αλογόνου ανάδειξης με τη μεγάλη ισχύ των διχρωμικών λαμπτήρων MASTERLine 35 mm και 50 mm
- Ρυθμιζόμενα σποτ οροφής με γωνίες δέσμης 8°, 24°, 36° ή 60° και προσανατολισμό 30° από την κατακόρυφο για τη δημιουργία ακριβώς του κατάλληλου εφέ διακόσμησης ή ανάδειξης
- Διαθέσιμο και σε πλήρη κιτ έτοιμα για εγκατάσταση

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε σταθερές και ρυθμιζόμενες εκδόσεις
- Διχρωμικοί λαμπτήρες MASTERLine 35 mm και 50 mm και λαμπτήρες Twistline Alu
- Μεγάλη γκάμα γωνιών δέσμης
- Διαθέσιμο και σε πλήρη κιτ έτοιμα για εγκατάσταση

Εφαρμογή

- Καταστήματα
- Γραφεία

Χαρακτηριστικά

Τύπος	QBD570	Φωτεινή πηγή	Αλογόνου:
			- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W

Zadora, adjustable

	- 1 x Brilliantline Διχρωκός / GU4 / 20, 35 W
	- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W
Γωνία δέσμης λαμπτήρα	MASTERLine 25°, 40°
Περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας	Όχι (προαιρετικά)
Θέση λαμπτήρα	Κατακόρυφη
Μετασχηματιστής	Ηλεκτρονικός (ET)
Χρώμα	Γκρι (GR) Λευκό (WH) Μαύρο (BK) Ανθρακί (ANT) Αλουμίνιο (ALU) Ματ φινιρίσμα (MAT) Χρωμέ (CR) Χρυσάφι (GO)

Υλικό	Χυτό αλουμίνιο και χάλυβας
Εγκατάσταση	Στήριξη με ελατηριωτούς συνδετήρες
Συντήρηση	Απευθείας πρόσβαση στο λαμπτήρα
Παρατηρήσεις	Το στήριγμα (BR) εγκαθίσταται ώστε να εξασφαλίζει ασφαλή απόσταση μεταξύ φωτιστικού και οροφής Διαθέσιμες ειδικές εκδόσεις έτοιμες για εγκατάσταση (Κ), σποτ οροφής, λαμπτήρας και ηλεκτρονικός μετασχηματιστής
Κύριες εφαρμογές	Γραφεία, καταστήματα

Versions

