# Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a surselor de lumină

**Denumirea sau marca comercială a furnizorului:** Wiz

**Adresa furnizorului:** WiZ, WiZ I.B.R.S. / C.C.R.I. Number 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificatorul de model:** 8719514554672

**Tipul sursei de lumină:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tehnologia de iluminat utilizată: | LED | Nedirecțională sau direcțională: | NDLS |
| Tipul de soclu al sursei de lumină<br>(sau altă interfață electrică) | E27 | | |
| Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: | MLS | Sursă de lumină conectată (CLS): | Da |
| Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: | Da | Anvelopă: | - |
| Sursă de lumină cu luminanță mare: | Nu | | |
| Protecție antireflexie: | Nu | Cu intensitate reglabilă: | Numai cu dispozitive de reglare a intensității luminoase specifice |


**Parametrii produsului**

| Parametru | Valoare | Parametru | Valoare |
|---|---|---|---|
| **Parametrii generali ai produsului:** | | | |
| Consumul de energie în modul activ (kWh/1000 h), rotunjit în sus la cel mai apropiat număr întreg | 5 | Clasa de eficiență energetică | F |
| Fluxul luminos util (Φuse), indicând dacă se referă la fluxul sub formă de sferă (360º), sub formă de con larg (120º) sau sub formă de con îngust (90º) | 470 în Sferă (360°) | Temperatura de culoare corelată, rotunjită la cea mai apropiată valoare de 100 K, sau intervalul de temperaturi de culoare corelate care pot fi reglate, rotunjite la cea mai apropiată valoare de 100 K | 2200...6500 |
| Consumul de putere în modul activ ($P_{la}$), exprimat în W | 4,9 | Consumul de putere în modul standby ($P_{sb}$), exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală | 0,00 |

<table>
<tr><td colspan="2">Consumul de putere în modul standby în rețea ($P_{net}$) pentru CLS, exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală</td><td>0,50</td><td>Indicele de redare a culorilor, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, sau intervalul de valori CRI care pot fi reglate</td><td>90</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Dimensiunile exterioare fără dispozitivul de comandă separat, componentele de comandă a iluminatului și componentele nelegate de iluminat, dacă există (milimetri)</td><td>Înălțime</td><td>101</td><td rowspan="3">Distribuția puterii spectrale în intervalul 250-800 nm, la sarcină maximă</td><td rowspan="3">Vizualizare a imaginii de pe pagina anterioară</td></tr>
<tr><td>Lățime</td><td>45</td></tr>
<tr><td>Adâncime</td><td>45</td></tr>
<tr><td colspan="2">Declarație de putere echivalentă[a]</td><td>Da</td><td>Dacă da, puterea echivalentă (W)</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>Coordonatele cromatice (x și y)</td><td>0,458<br>0,410</td></tr>
<tr><td colspan="5">Parametri pentru sursele de lumină cu LED și OLED:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valoarea indicelui de redare a culorilor R9</td><td>0</td><td>Factorul de supraviețuire</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td colspan="2">Factorul de menținere a fluxului luminos</td><td>0,93</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Parametri pentru sursele de lumină cu LED și OLED cu alimentare de la rețea:</td></tr>
<tr><td colspan="2">factorul de defazaj (cos ϕ1)</td><td>0,00</td><td>Consecvența culorii în elipse McAdam</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">Declarații că o sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat cu o anumită putere.</td><td>-[b]</td><td>Dacă da, atunci declarația de înlocuire (W)</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM)</td><td>1,0</td><td>Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM)</td><td>0,4</td></tr>
</table>

[a] '-' : nu se aplică;

[b] '-' : nu se aplică;


P45 WIFI+BLE TR 4.9W 2200-6500K(RGB) E27
Intensity(%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Wavelength (nm)

Model placed on the Union market from 18/06/2024.

**EPREL registration number:** 1901093

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1901093

**Supplier:** Signify Netherlands B.V. (Manufacturer)

**Website:** www.signify.com

**Customer care service:**

**Name:** WiZ

**Website:** https://www.wizconnected.com/en/

**Email:** EPREL.productinfo@signify.com

**Phone:** 0080074454775

**Address:**
WiZ I.B.R.S. / C.C.R.I. Number 10461
5600VB Eindhoven
Țările de Jos