PHILIPS

Κάψουλα 20W
Κάψουλα GY6.35

LED

2700K

205 lm

15.000 ώρες

8718699767914

A
G
F

Απολαύστε ζεστό, λευκό φωτισμό LED

Οι λαμπτήρες LED της Philips παρέχουν όμορφο, θερμό λευκό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και άμεση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη λιτή και κομψή σχεδίασή τους, αντικαθιστούν θαυμάσια τους παραδοσιακούς ματ λαμπτήρες.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας κλασσικής λάμπας πυράκτωσης

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%

Φως πέρα από τα συνηθισμένα

- Μια απλή λυχνία LED για καθημερινή χρήση

Χαρακτηριστικά

Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας κλασσικής λάμπας πυράκτωσης

Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Αυτό το φωτιστικό 2700K είναι ιδανικό για διακοσμητικό φωτισμό.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%

Επωφεληθείτε από την οικονομία ενέργειας που προσφέρουν οι λαμπτήρες LED, χωρίς να στερηθείτε την υψηλή ποιότητα φωτισμού. Εξοικονομήστε στη στιγμή πάνω από 80% στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας αντικαθιστώντας τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου που χρησιμοποιούσατε έως τώρα

Μια απλή λυχνία LED για καθημερινή χρήση

Ο λαμπτήρας LED καθημερινής χρήσης της Philips είναι ιδανικός για τις βασικές ανάγκες φωτισμού. Παρέχει το εκπληκτικό φως και την αξιόπιστη απόδοση που περιμένετε από έναν λαμπτήρα LED σε προσιτή τιμή.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας σε σχήμα κάψουλας
- Υποδοχή: GY6.35
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Διαφανές
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Αντοχή
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον
- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 205 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 113 lm/W

Διάφορα
- EyeComfort: Όχι

Πληροφορίες συσκευασίας
- EAN: 8718699767914
- EOC: 871869976791400
- Τίτλος προϊόντος: LED 20W GY6.35 WW 12V ND SRT6

Κατανάλωση ρεύματος
- Συντελεστής ισχύος: 0.6
- Τάση: 12V AC electronic V
- Ισοδύναμο ισχύος: 20 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F
- Κατανάλωση ενέργειας: 1,8 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 2

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Συνολικό ύψος: 35 mm
- Συνολικό μήκος: 35 mm
- Συνολικό πλάτος: 13 mm

Τεχνικές προδιαγραφές
- Συχνότητα: 50
- Αρ. εγγραφής EPREL: 374877

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
- EAN/UPC - προϊόν: 8718699767914
- Καθαρό βάρος: 0,01 kg
- Μικτό βάρος: 0,01 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 2,5 cm
- Πλάτος: 6,3 cm

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-08-30
Έκδοση: 0.261

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com