



Iluminat fluorescent cu durată mare de viață

MASTER TL5 Flux Înalt Xtra

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) combină avantajele unei lămpi TL5 High Output (lămpile TL5 HO sunt optimizate pentru instalații care necesită un flux luminos mare și oferă o menținere a fluxului luminos și o redare a culorii excelente) cu durată de viață mare și fiabilă. Aceasta determină cheltuieli de întreținere foarte mici. Aplicațiile principale sunt zonele în care costurile de înlocuire a lămpilor și/sau de întrerupere sunt ridicate.

Beneficii

- Durata mai lungă de funcționare și o rată mai scăzută a defecțiunilor timpurii înseamnă un cost de întreținere mai mic și ușurarea înlocuirii surselor în grup
- Produce mai puține deșeuri și un cost mai mic la sfârșitul duratei de funcționare
- Permite miniaturizarea sistemului cu o mare libertate în crearea corpurilor de iluminat adecvate

Caracteristici

- Reducere semnificativă a ratei de defectare timpurie datorită unei noi tehnologii (brevetată, de suspendare)
- Durată de funcționare extrem de lungă
- Creată pentru un flux luminos mai bogat și miniaturizarea sistemului (cu 40% mai subțiri față de sursele TL-D)
- Flux luminos maxim atins la o temperatură de aproximativ 35 °C în poziție de ardere normală
- Cantitate redusă de mercur

MASTER TL5 Flux Înalt Xtra


Cerere

- În aplicații care necesită un cost de întreținere ridicat, ex: tavane înalte sau alte zone dificil de ajuns
- Magazine, supermarketuri, depozite, hale de producție și zone publice precum parcurile sau stațiile de cale ferată

Warnings and safety

- Echipamentul Philips HF Xtreme asigură cea mai mare durată de viață.
- Pentru obținerea duratelor de viață anunțate pentru funcționarea la 100 %, nu reduceți intensitatea luminoasă sub 30 %.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

