Διάφανος λαμπτήρας νήματος 40 W G200 E27

A↑G G

Σας προκαλούμε να βρείτε κομψότερο λαμπτήρα! Αυτοί οι σφαιρικοί έξυπνοι λαμπτήρες LED μεγάλου μεγέθους με διαφανές γυαλί χαρίζουν απλόχερα μια vintage ατμόσφαιρα στα διακοσμητικά φωτιστικά σας ή σε κάθε σημείο του χώρου σας όπου θέλετε να προσθέσετε μια σικάτη "πινελιά". Επιλέξτε από εκατοντάδες αποχρώσεις λευκού φωτός, από θερμό μέχρι ψυχρό, ή προγραμματίστε το φως να προσαρμόζεται αυτόματα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και διαθέσεις σας. Με πλήρως ελεγχόμενη λειτουργία με Wi-Fi μέσω της εφαρμογής WiZ, του τηλεχειριστηρίου WiZ ή της φωνής σας.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Έξυπνος λαμπτήρας λευκού φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού
- Έως 470 lm
- Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Έλεγχος με εφαρμογή ή φωνητικός έλεγχος

EAN: 8718699786731

wizconnected.com

Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση
Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!

Ρυθμίστε τα φώτα για να ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα
Αυτοματοποιήστε τα έξυπνα φώτα σας για να ακολουθήσετε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Προγραμματίστε τα φώτα σας να ανάβουν το πρωί ή πριν φτάσετε στο σπίτι και να τα κρατάτε κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν είναι απαραίτητα.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας
Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.

Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού
Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.

Χαμηλώστε τα έξυπνα φώτα σας ακόμα και χωρίς ροοστάτη
Απλά ρυθμίστε τα φώτα σας στην επιθυμητή φωτεινότητα χρησιμοποιώντας το smartphone, το παρελκόμενο ελέγχου WiZ ή απλά τη φωνή σας. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν ακριβό ρυθμιστή έντασης!



Ελέγξτε τον έξυπνο φωτισμό όπως σας αρέσει
Το WiZ σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον έξυπνο φωτισμό με πολλούς τρόπους. Προσαρμόστε τα φώτα με το smartphone, τη φωνή, το τηλεχειριστήριο WiZ ή χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα διακόπτη τοίχου για εναλλαγή μεταξύ δύο αγαπημένων λειτουργιών. Λειτουργεί με τις συντομεύσεις Google Home, Alexa και Siri.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ΄ΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΑ
Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Σχήμα λαμπτήρα: G200
Υποδοχή: E27
Τύπος γυαλιού: Διαφανές
Με ρύθμιση έντασης: Ναι

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΛΑΜΠΤΉΡΑ
Βάρος: 0,35 kg

ΑΝΤΟΧΉ
Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 15 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ
Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): ≥90
Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500 K
Κατηγορία χρώματος φωτός: Λευκό με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας
Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm
Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 70 lm/W

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ρεύμα λαμπτήρα: 43 mA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
EAN: 8718699786731
EOC: 871869978673102
Τίτλος προϊόντος: Wi-Fi BLE 40W G200 E27 927-65 CL 1CT/2

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ
Συντελεστής ισχύος: 0.5
Τάση: 220-240 V
Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): G
Κατανάλωση ενέργειας: 6,7 W
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 7

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Συνολικό ύψος: 289 mm
Συνολικό μήκος: 289 mm
Συνολικό πλάτος: 200 mm

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ
Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000
Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm
Ονομαστική ισχύς: 6.7 W

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Συχνότητα: 50-60
Αρ. εγγραφής EPREL: 1901134
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
Συμβατό με τη λειτουργία για εφέ φωτισμού: Yes
WiFi: Wireless G
Καθορισμένη περίοδος υποστήριξης: Minimum of 60 months after introduction date
Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 9999
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
EAN/UPC - προϊόν: 8718699786731
Καθαρό βάρος: 0,35 kg
Μικτό βάρος: 0,7 kg
Ύψος: 32 cm
Μήκος: 22,5 cm
Πλάτος: 22,5 cm

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.