



# För pålitligt avslöjande av hemligheter

## TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue är ett lågtryckskviksilverlysrör med innermantel belagd med ett fluorescerande pulver som producerar ljus med hjälp av långvågig UV-strålning.

### Fördelar

- Snabb avkänning av UV-reflekterande material
- Unika ljuseffekter för en speciell stämning

### Funktioner

- Rak yttermantel

### Användning

- Detektering och analys inom textil- och kemiindustrin
- Banker och rättsvetenskap
- Specialeffekter på nattklubbar, diskotek, teatrar och skyltbelysning

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


# TL-D Blacklight Blue

## Versions



LPPR TL-DBLB 0001

## Måttskiss



| Product             | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 18W BLB 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604 mm     |
| TL-D 36W BLB 1SL/25 | 28 mm   | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |



# TL-D Blacklight Blue

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Allmän information            |                 |
| Socket                        | G13             |
| Ljusteknik                    |                 |
| Färgbeteckning                | Blacklight Blue |
| Mekanik och armaturhus        |                 |
| Lampform                      | T26             |
| Användning och godkännande    |                 |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) | 5,0 mg          |

## Drift och elektricitet

| Order Code | Full Product Name      | Lampström<br>(nom) | Spänning<br>(nom) | Effektförbrukning |
|------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 95111340   | TL-D 18W BLB<br>1SL/25 | 0,36 A             | 59 V              | 18 W              |

| Order Code | Full Product Name      | Lampström<br>(nom) | Spänning<br>(nom) | Effektförbrukning |
|------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 95115140   | TL-D 36W BLB<br>1SL/25 | 0,44 A             | 103 V             | 36 W              |

