



Philips MASTER TL-D Food color 79 (alimentación)

MASTER TL-D Food color 79 (alimentación)

La lámpara TL-D Food hace que la carne y los productos de pastelería tengan un aspecto más fresco y apetitoso. Se puede aplicar para la iluminación de alimentos en carnicerías, panaderías, supermercados, etc.

Beneficios

- Hace que los productos cárnicos y ave de corral tengan un aspecto más apetitoso

Características

- Óptima distribución espectral ajustada para realzar los colores rojos intensos, como los de la carne y las aves de corral

Aplicaciones


- Iluminación de alimentos: distribución espectral óptimamente adaptada para proporcionar un buen aspecto a los alimentos en las carnicerías

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

MASTER TL-D Food color 79 (alimentación)

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Información general	
Base del casquillo	G13
Datos técnicos de la luz	
Designación de color	Alimentos
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3800 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	74
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5,0 mg

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1.300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	49 lm/W	1.750 lm

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2.800 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Aprobación y aplicación

MASTER TL-D Food color 79 (alimentación)

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	43 kWh
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

