



Per alimenti dall'aspetto fresco

MASTER TL-D Food

La lampada TL-D Food rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei prodotti da panetteria. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie, panetterie, supermercati, ecc.

Vantaggi

Caratteristiche

Applicazione


Warnings and safety

Versions



MASTER TL-D Food

Disegno tecnico



Product

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL)	B
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,0 mg

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Informazioni generali

Attacco	G13
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	20000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	15000 h

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore	79
Designazione colore	Alimentari
Temperatura di colore correlata (Nom)	3800 K
Indice di resa dei colori (Nom)	74
Mantenimento lumen 2000 h (Nom)	90 %
Mantenimento lumen 5000 h (Nom)	85 %

Meccanica e corpo

Forma lampadina	T8
-----------------	----

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	43 kWh
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Dati tecnici di illuminazione

MASTER TL-D Food

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso (Nom)
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	49 lm/W	1750 lm
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2800 lm

