



Gir maten et ferskt utseende

MASTER TL-D Food

TL-D-lyskilden gjør at kjøttprodukter og bakerivarer ser ferskere og mer innbydende ut. Den kan brukes til belysning av mat i slakterier, bakerier, supermarkeder osv.

Fordeler

- Gjør at kjøttprodukter og fjørfeprodukter ser mer innbydende ut

Funksjoner

- Den spektrale fordelingen er justert for å fremheve dype rødtoner, som i kjøtt- og fjørfeprodukter

Søknad


- Belysning av mat: spektral distribusjon optimalt tilpasset for å gi pent utseende til mat i slaktebutikker

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTER TL-D Food

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	G13
------------	-----

Teknisk belysning

Fargebetegnelse	Mat
Korrelert fargetemperatur (nom)	3800 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	74

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	T8
-------------	----

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5,0 mg
------------------------------------	--------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1 300 lm

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	49 lm/W	1 750 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	43 kWh

