



För mat som ser fräsch ut

MASTER TL-D Food

TL-D Food får kött- och bageriprodukter att se fräschare och mer aptitliga ut. Den kan användas för belysning av livsmedel i slakterier, bagerier, stormarknader osv.

Fördelar

- Får kött- och fågelprodukter att se mer aptitliga ut

Funktioner

- Spektralfördelningen är optimalt anpassad för att förstärka djupa röda färger i exempelvis kött och fågel

Användning

- Belysning av livsmedel (slakteributiker, bagerier, stormarknader osv.)

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


MASTER TL-D Food

Versions



LPPR TL-DFOOD G13 -

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Allmän information	
Sockel	G13
Ljusteknik	
Färgbeteckning	Livsmedel
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3800 K
Färgåtergivningsindex	74
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Kvikksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,0 mg

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1 300 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	49 lm/W	1 750 lm

Drift och elektricitet

MASTER TL-D Food

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effektförbrukning
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effektförbrukning
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	43 kWh

