PHILIPS

Γαλακτόχρωμος λαμπτήρας με νήμα 60W A60 E27 x6

LED

2700K

806 lm

15.000 ώρες

8719514451032

Θερμό λευκό φως, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του φωτισμού

Γνώριμα σχήματα που έχετε αγαπήσει. Καταναλώνουν περίπου 85% λιγότερη ενέργεια από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες χάρη στην τελευταία τεχνολογία LED εξοικονόμησης ενέργειας και διαρκούν 10 φορές περισσότερο.

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας
- Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας
- Ιδανικός για γενικό φωτισμό χώρου

8719514451032

Χαρακτηριστικά

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως

Με το όμορφο ντιζάιν και τις οικίες διαστάσεις, αυτός είναι ένας σύγχρονος τυπικός λαμπτήρας LED για φωτισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Η τέλεια βιώσιμη αντικατάσταση των παραδοσιακών τυπικών λαμπτήρων πυρακτώσεως.

Ιδανικός για γενικό φωτισμό

Μοντέρνος φωτισμός με τυπικούς λαμπτήρες Philips LED για φωτισμό που διαχέεται, ιδανικός για γενικό φωτισμό.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: E27
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον
- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 115 lm/W

Διάφορα
- EyeComfort: Όχι

Πληροφορίες συσκευασίας
- EAN: 8719514451032
- EOC: 871951445103200
- Τίτλος προϊόντος: LEDClassic 60W A60 E27 WW FRND 6CT/4 EC

Κατανάλωση ρεύματος
- Συντελεστής ισχύος: 0.51
- Τάση: 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E
- Κατανάλωση ενέργειας: 7 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 7

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Συνολικό ύψος: 106 mm
- Συνολικό μήκος: 106 mm
- Συνολικό πλάτος: 60 mm

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1825132

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514451032
- Καθαρό βάρος: 0,21 kg
- Μικτό βάρος: 0,32 kg
- Ύψος: 11,6 cm
- Μήκος: 12,7 cm
- Πλάτος: 18,9 cm

Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-17
Έκδοση: 0.382

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com