

Lampă fluorescentă de dimensiuni mici

TL Mini Culori Standard

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului şi oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații cu spațiu limitat, unde redarea culorii şi eficacitatea nu sunt factorii cei mai importanți, de exemplu în aplicații de orientare, iluminatul indicatoarelor şi iluminat de urgență.

Beneficii

- Creează o atmosferă variată de la lumină caldă la una rece naturală

Caracteristici

- Lămpi tubulare de diametru 16 mm şi un indice mediu de redare a colorilor

Cerere


- Ideale pentru aplicații în spații limitate şi acolo unde redarea culorilor nu este un factor important
- Iluminat de orientare
- Iluminat de avarie

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

TL Mini Culori Standard

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Informaţii generale

Baza elementului de fixare	G5

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	T5

Aprobare și aplicaţie

Conţinut de mercur (Hg) (max.)	2,5 mg
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	4,4 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,313	0,337	Lumină naturală rece	6500 K	72	48 lm/W	335 lm
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	59	71 lm/W	835 lm

Funcţionare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Aprobare și aplicaţie

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

TL Mini Culori Standard

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.

www.lighting.philips.com
2023, August 2 - Informatie ce poate fi modificată