Τετράγωνο πάνελ Ceiling 12 W

Γεμίστε τον χώρο σας με λευκό φως που προσαρμόζεται στη διάθεσή ή τον σκοπό σας. Ο κομψός σχεδιασμός και η εύκολη εγκατάσταση το καθιστούν ένα άνετο και απρόσκοπτο μέρος του χώρου σας.

ΚΥΡΙΌΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

- Λευκό με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας
- Διαστάσεις: 300*300 mm
- IP20/Πλαστικό/Λευκό

EAN:

Λειτουργίες έξυπνου φωτισμού εύκολες στην εγκατάσταση
Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των έξυπνων λειτουργιών άμεσα, απλώς συνδέοντας το προϊόν WiZ στο δίκτυο Wi-Fi. Ελέγξτε εύκολα τα φώτα όταν λείπετε από το σπίτι και προγραμματίζοντας τα φώτα να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον εξοπλισμό όπως κέντρο ή πύλη!



Παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας
Λάβετε μια επισκόπηση της κατανάλωσης ενέργειας του φωτισμού σας με την εφαρμογή WiZ. Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια αναφορά που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι.

Ρυθμίστε τα φώτα για να ακολουθούν το δικό σας πρόγραμμα
Αυτοματοποιήστε τα έξυπνα φώτα σας για να ακολουθήσετε τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες ρουτίνες σας. Προγραμματίστε τα φώτα σας να ανάβουν το πρωί ή πριν φτάσετε στο σπίτι και να τα κρατάτε κλειστά για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν δεν είναι απαραίτητα.



Δημιουργήστε την τέλεια σκηνή φωτισμού σας
Κάντε τον δικό σας συνδυασμό διαφορετικών χρωμάτων και λευκού φωτισμού για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για να ταιριάζει με τις στιγμές της καθημερινότητάς σας. Απλά αποθηκεύστε το νέο σας σκηνικό και επιλέξτε το οποιαδήποτε στιγμή με την εφαρμογή WiZ ή με τη φωνή σας.

Φτιάξτε την ιδανική ατμόσφαιρα με θερμό έως ψυχρό λευκό φωτισμό με δυνατότητα συντονισμού
Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα έντονου ψυχρού έως απαλού θερμού λευκού φωτισμού, ή απλώς επιλέξτε από προκαθορισμένες λειτουργίες, όπως το Focus και το Relax για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα για τις δραστηριότητές σας.

Χαμηλώστε τα έξυπνα φώτα σας ακόμα και χωρίς ροοστάτη
Απλά ρυθμίστε τα φώτα σας στην επιθυμητή φωτεινότητα χρησιμοποιώντας το smartphone, το παρελκόμενο ελέγχου WiZ ή απλά τη φωνή σας. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε έναν ακριβό ρυθμιστή έντασης!

EAN:

wizconnected.com

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ΄ΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΛΑΜΠΤΉΡΑ
Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
Σχήμα λαμπτήρα: Ορθογώνιο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ
Χρώμα: White
Υλικό κατασκευής: Μέταλλο Πλαστικό

ΑΝΤΟΧΉ
Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ημέρα): 20 έτος(η)
Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ/ΑΞΕΣΟΥΆΡ
Ρυθμιζόμενη κεφαλή σποτ: Όχι
Με ρύθμιση έντασης μέσω τηλεχειριστηρίου: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Ναι
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο: Όχι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΦΩΤΙΣΜΟΎ
Χρωματική ομοιομορφία: 6 SDCM
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: <2

ΔΙΆΦΟΡΑ
Ιδανικά σχεδιασμένο για: Λειτουργικότητα

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ρεύμα λαμπτήρα: 120 mA
Απόδοση: 83 lm/W

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΡΕΎΜΑΤΟΣ
Συντελεστής ισχύος: 0.5
Τάση: 220-240 V

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΆΡΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Καθαρό βάρος: 0,76 kg
Ύψος: 4,2 cm
Μήκος: 30 cm
Πλάτος: 30 cm

ΣΈΡΒΙΣ
Εγγύηση: 2 έτη

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως: 20.000 h
Συνολική έξοδος lumen φωτιστικού: 1000
Χρώμα φωτός: 2700-6500
Φωτιστικό με ρύθμιση έντασης: Ασύρματη ρύθμιση έντασης - Μη χρησιμοποιείτε με ρυθμιστή έντασης
LED: Ναι
Ενσωματωμένο LED: Ναι
Περιλαμβάνεται λαμπτήρας: 12
Κωδικός IP: IP20
Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία II

signify

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

EAN: