



# De lichtbron voor het controleren van geld!

## Blacklight Blue TL Mini

Deze miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is gemaakt van blauw blacklight-glas (donkerblauw) dat UV-A-straling doorlaat, maar geeft slechts een minimale hoeveelheid zichtbaar licht. Het is een perfecte oplossing voor een snelle detectie van UV-reflecterende materialen. Hij wordt speciaal gebruikt voor testen, inspecties en analyses in verschillende branches, zoals criminologie, filatelie en geneeskunde. Verder wordt hij toegepast voor het scheppen van speciale effecten in de amusementsbranche, bijv. in nachtclubs en theaters.

### Voordelen

- Snelle detectie van UV-reflecterende materialen
- Schept speciale verlichtingssferen en -effecten

### Kenmerken

- Blauwe blacklight-lampen hebben een rechte buitenomhulling

### Toepassing

- Detectie en analyse in de textiel- en chemische industrie
- Archeologie, banken, forensische wetenschappen, voedingsmiddelenindustrie, geneeskunde, mineralogie, filatelie
- Speciale effecten in nachtclubs, disco's en theaters
- Verlichting van reclameborden

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

# Blacklight Blue TL Mini

## Versions



### TL Mini Blacklight Blue T5 G5

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	108
Kleuraanduiding	Blacklight Blue
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	T5

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)
95101427	TL 4W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	29 V	4,5 W
95098727	TL 6W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)
95104527	TL 8W BLB 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

### Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Life To 50% Failures (Nom)
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	8000 h
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	8000 h

Order Code	Full Product Name	Life To 50% Failures (Nom)
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	10000 h

### Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 uur gespec.	LLMF 6000 uur gespec.
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	25 %	35 %
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	20 %	30 %

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 uur gespec.	LLMF 6000 uur gespec.
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	20 %	30 %

## Blacklight Blue TL Mini

