



Sursa de lumină pentru verificarea banilor!

TL Mini Blacklight Blue

Această lampă TL miniaturală (diametrul tubului 16 mm) este realizată din sticlă albastră pentru retroiluminare (albastru închis) care transmite radiații UV-A, dar oferă doar o cantitate minimă de lumină vizibilă. Este o soluție perfectă pentru detectarea rapidă a materialelor care reflectă radiațiile ultraviolete. Este folosită în special pentru testare, verificare și analiză în diferite domenii, de exemplu, criminologie, filatelie și medicină. În plus, se folosește pentru crearea efectelor speciale în industria divertismentului, de exemplu, în cluburi de noapte și teatre.

Beneficii

- Detectarea rapidă a materialelor care reflectă razele UV
- Creează o atmosferă și efecte de iluminat speciale

Caracteristici

- Lămpile de retroiluminare albastre au o manta exterioară dreaptă

Cerere


- Detectare și analiză în industria textilă și chimică
- Sectorul bancar și medicină legală
- Efecte speciale în cluburi de noapte, discoteci și teatre
- Iluminat publicitar

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

TL Mini Blacklight Blue

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare G5

Date tehnice lumină

Denumirea culorii Lumină de fundal
albastră

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec T5

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
95101427	TL 4W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	29 V	4,5 W
95098727	TL 6W BLB 1FM/ 10X25CC	0,170 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Consum de curent
95104527	TL 8W BLB 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

