



Lineco – eine wirtschaftliche Alternative unter den Lichtleisten

Lineco

Philips Lineco TMS022 ist eine funktionale und wirtschaftliche Lichtleiste für 1 oder 2 TL-D Leuchtstofflampen. Sie lässt sich sehr schnell und werkzeuglos mit einem Handgriff installieren. Der verschiebbare Anschlussblock erlaubt eine flexible Verkabelung (Kabeleingang in der Mitte oder an Stirnkappen). Die freistrahkende Lichtleiste Lineco kann optional auch mit einem weißen Stahlblechreflektoren ausgestattet werden.

Vorteile

- Funktionelle und freistrahkende Einzellichtleiste für TL-D Leuchtstofflampen
- Optionaler weißer Stahlblechreflektor für bessere Lichtlenkung
- Schnelle, werkzeuglose Montage mit einem verschiebbaren Anschlussblock

Merkmale

- Für ein oder zwei TL-D Leuchtstofflampen
- Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP) und ohne Lampe
- optional verfügbar: weißer Stahlblechreflektor

Anwendung

- Verkaufsraumbeleuchtung
- Voutenbeleuchtung
- Nebenräume
- Industrie

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	TMS022
Leuchtmittel	Leuchtstofflampen: - 1 oder 2 x MASTER TL-D / G13 / 18, 36, 58 W
Lampe inklusive	Nein
Vorschaltgerät	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Warmstart-EVG (HFP)
Elektrischer Anschluss	Steckanschlussklemme (PI)
Option	Durchgangsverdrahtung: 1-phasig (TW1) Spezielle Schienenleuchte mit Befestigungspunkten für C-Reflektoren (SH)


Material	Stahlblech, weiß
Installation	Einzelanordnung, Schraubmontage Anschlussblock lässt sich verschieben (Ausführung für 2 Lampen)
Zubehör	Weißer einteiliger symmetrischer Reflektor (für Ausführungen mit 1 und 2 Lampen), asymmetrischer Reflektor (für Ausführung mit 1 Lampe), C-Reflektor aus Aluminium für SH-Schienenleuchten
Anwendungsbereich	Vouten- oder Regalbeleuchtung im Einzelhandel, Industrie

Versions



TMS022 - MASTER TL-D - 18 W

Abmessungsskizzen



Product


TMS022 1xTL-D58W HFS

Produktdetails


IPDP_TMS022i_PHL_EN_0003-
Detail photo




Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-A-
Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS-Polar Normal
(separate)

