PHILIPS

Κάψουλα 40W G9
G9

LED

2700K

480 lm

15.000 ώρες

Ρύθμιση έντασης

8720169301573

Απολαύστε θερμό, λευκό φωτισμό LED

Οι λαμπτήρες LED της Philips προσφέρουν ένα όμορφο θερμό λευκό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά και άμεση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Με απλή και κομψή σχεδίαση, αυτός ο λαμπτήρας είναι η ιδανική εναλλακτική για τους γαλακτόχρωμους παραδοσιακούς λαμπτήρες σας.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας κλασσικής λάμπας πυράκτωσης

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%

Δημιουργήστε τον κατάλληλο φωτισμό για το σπίτι σας

- Ένας απλός λαμπτήρας LED για καθημερινή χρήση

Χαρακτηριστικά

Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας κλασσικής λάμπας πυράκτωσης

Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Αυτό το φωτιστικό 2700K είναι ιδανικό για διακοσμητικό φωτισμό.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%

Επωφεληθείτε από την οικονομία ενέργειας που προσφέρουν οι λαμπτήρες LED, χωρίς να στερηθείτε την υψηλή ποιότητα φωτισμού. Εξοικονομήστε στη στιγμή πάνω από 80% στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας αντικαθιστώντας τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου που χρησιμοποιούσατε έως τώρα

Ένας απλός λαμπτήρας LED για καθημερινή χρήση

Ο λαμπτήρας LED καθημερινής χρήσης της Philips είναι ιδανικός για τις βασικές ανάγκες φωτισμού. Παρέχει το εκπληκτικό φως και την αξιόπιστη απόδοση που περιμένετε από έναν λαμπτήρα LED της Philips σε προσιτή τιμή.

Προδιαγραφές

null

- Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης: Όχι

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός σφαιρικός λαμπτήρας
- Υποδοχή: G9
- Με ρύθμιση έντασης: Ναι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Πλαστικό

Αντοχή

- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +45 °C
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000

Περιβάλλον

- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Γωνία δέσμης: 320 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 480 lm
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: 0.5 s
- Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.): 2700 K
- Φωτεινή ροή: 480 lm
- Στροβοσκοπικό εφέ: 0,4
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 120 lm/W

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Άλλα χαρακτηριστικά

- Σήμανση CE: Ναι
- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8720169301573
- EOC: 872016930157300
- Τίτλος προϊόντος: LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Ρεύμα
- Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα): 0.5

Κατανάλωση ρεύματος
- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC 220-240 V
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E
- Κατανάλωση ενέργειας: 4 W
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 4

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Συνολικό ύψος: 59 mm
- Συνολικό μήκος: 59 mm
- Συνολικό πλάτος: 18 mm

Τεχνικές προδιαγραφές
- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1932585
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής: Sphere
- Με ρύθμιση έντασης: Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
- Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM): 1
- Βάση-κάλυμμα: G9
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;: No

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
- EAN/UPC - προϊόν: 8720169301573
- Καθαρό βάρος: 0,01 kg
- Μικτό βάρος: 0,01 kg
- Ύψος: 12,7 cm
- Μήκος: 2,5 cm
- Πλάτος: 6,3 cm

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-09-13
Έκδοση: 0.250

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.