PHILIPS

LEDtube EM T5

LED

500 mm

3000K

G5

8720169308909

A G E

Φωτισμός LED διαρκείας για εργασία, με κορυφαία ποιότητα φωτός

Η αναβάθμιση σε σωλήνες LED της Philips αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να αντικαταστήσετε τους παλιούς σας σωλήνες φθορισμού με σύγχρονη και αποδοτική τεχνολογία LED. Αυτός ο σωλήνας LED της Philips είναι η ιδανική λύση για χώρους που χρειάζονται άπλετο φως.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Απολαύστε την εξοικονόμηση ενέργειας των LED χωρίς να θυσιάσετε την ποιότητα του φωτισμού. Εξοικονομήστε άμεσα πάνω από 50% ενέργεια αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες σωλήνες φθορισμού (έχουν απαγορευθεί από το 2023 με κανονισμό της ΕΕ).

Φωτισμός LED υψηλής ποιότητας που αντέχει για δεκαετίες

- Με διάρκεια ζωής 25.000 ωρών, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των πηγών φωτισμού και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 25 χρόνια.

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες φθορισμού

- Σχεδιασμένο για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικά μπάλαστ.

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας

Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Εξοικονομεί πάνω από 50% ενέργεια σε σύγκριση με τους λαμπτήρες φθορισμού
Μεγάλη διάρκεια 25.000 ωρών
Συμβατό με ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: T5
- Υποδοχή: G5
- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Φινίρισμα λαμπτήρα: Ματ
- Υλικό λαμπτήρα: Γυαλί

Αντοχή
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 200.000
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000

Περιβάλλον
- Απόρριψη του προϊόντος: Στο τέλος της (οικονομικής) διάρκειας ζωής, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος θα συμβάλλει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Χαρακτηριστικά φωτισμού
- Γωνία δέσμης: 220 μοίρα(ες)
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000 K
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 1050 lm
- Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.): 123 lm/W

Διάφορα
- EyeComfort: Ναι
- Καινοτομίες LED: EyeComfort

Πληροφορίες συσκευασίας
- EAN: 8720169308909
- EOC: 872016930890900
- Τίτλος προϊόντος: LED T5 mini 8.5W G5 WH 1CT/12

Κατανάλωση ρεύματος
- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: AC 220-240 V
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E
- Κατανάλωση ενέργειας: 8,5
- Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες: 9

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
- Συνολικό ύψος: 531 mm
- Συνολικό μήκος: 531 mm
- Συνολικό πλάτος: 19 mm

Τεχνικές προδιαγραφές
- Συχνότητα: 50-60
- Αρ. εγγραφής EPREL: 1852427
- Συμβατότητα μπάλαστ: EM
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;: Yes

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
- EAN/UPC - προϊόν: 8720169308909
- Καθαρό βάρος: 0,09 kg
- Μικτό βάρος: 0,12 kg
- Ύψος: 60,4 cm
- Μήκος: 3,1 cm
- Πλάτος: 2,4 cm

8720169308909

Ημερομηνία έκδοσης:
2025-09-13
Έκδοση: 0.185

© 2025 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com