PHILIPS

天花板燈 36W

天花板燈

4000/6500/2700K

褐色

SceneSwitch

6941970600583

一盞燈具。 切換一個開關即可營造三種照明設定。

配合您的所需改變房間的氛圍。 有了 Philips SceneSwitch LED 天花板燈，即可輕鬆改變照明定，從明亮光線轉變為自然光或舒適的暖色光。 舒適、不傷眼的照明， 無需調光器或額外的安裝， 只需使用您現有的開關即可。

輕鬆體驗
- 能夠記住您喜愛的模式，讓您隨時方便選擇

光效
- 舒適光效

優越品質
- EyeComfort - 不傷眼的光線
- 輕鬆清洗

控制功能
- 可使用牆壁開關調光

產品特點

能夠記住您喜愛的模式，讓您隨時方便選擇
無論您喜歡暖色光營造的舒適夜晚，或藉明亮白光幫助專注提神，系統都會記住您的最愛，方便您隨時選擇。

舒適光效
營造溫暖、舒適的環境，享受輕鬆自在的時刻。

EyeComfort
劣質光線可能會造成眼睛疲勞，我們大多待在室內，為居家空間使用正確照明在現代社會更顯重要。我們的產品符合最嚴格的測試標準，包括閃爍、頻閃、眩光、演色性和調光效果，可確保光線能滿足 EyeComfort 要求。飛利浦 LED 燈泡不僅提供舒適的照明，在使用壽命內都能維持性能，提供十多年一致的照明品質、輸出和色彩。改用對眼睛好的燈具，您的眼睛會感謝您。

輕鬆清洗
材質平滑易清洗，讓家中從地板到天花板都隨時耀眼動人。

可使用牆壁開關調光
方便操作的牆壁開關，可供切換使用不同的光線顏色。

規格

燈泡特性
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 圓形

設計與外型
- 顏色: 棕色
- 材質: 金屬, 塑膠

耐用性
- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 15,000
- 標稱使用壽命: 15,000

環境
- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

隨附額外功能/配件
- 可用遙控器調光: 無
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700-4000-6500 K
- 達到 60% 光色的熱機時間: 2
- 光效 (額定) (標準): 75 lm/W

其他
- 特殊設計: 臥室, 客廳, 飯廳, 廚房, 辦公室, 車庫
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 天花板燈
- EyeComfort: 是
- 額外功能: SceneSwitch

其他特性
- 燈電流: 186 mA

耗電量
- 功率因數: 0.9

產品尺寸與重量
- 淨重: 1.18 kg
- 整體高度: 65 mm
- 整體長度: 483 mm
- 整體寬度: 483 mm

服務
- 保固: 1 年

技術規格
- 直徑: 483 mm
- 燈具總流明輸出: 2700
- 光色: 4000/6500/2700
- 主電源: AC 220-240
- 可調式燈具: 否
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 I

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 6941970600583
- 淨重: 1.18 kg
- 淨重: 2.1 kg
- 高度: 59.5 cm
- 長度: 10.5 cm
- 寬度: 58 cm

出版日期: 2025-08-30
版本: 0.134

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。 本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

www.lighting.philips.com