



Architectural MSD – yksikantainen, öiset värit

Architectural MSD

Yksikantaisten Architectural MSD –lamppujensuuri valotehokkuus ja optimaalinen lampun täyttö luo suuren säteen voimakkuuden ja erinomaisen värintoiston. Lampun kompakti valokaari mahdollistaa tehokkaan säteen hallinnan ja suuren voimakkuuden. Ihanteellinen arkkitehtuuristen kohteiden valaisemiseen öisin

Hyödyt

- Suuri valovirta
- Alhaiset ylläpitokulut
- Erinomaiset värit

Ominaisuudet

- Pitkä polttoikä
- Kompakti purkausputki
- Erinomaiset värintoisto-ominaisuudet
- Vapaa polttoasento


Käyttökohteet

- Esittelytelineiden valaistus
- Arkkitehtoninen valaistus
- Studio- ja diskovalaistus
- Kuituoptiset valaistusratkaisut

Rajoitukset ja turvallisuus



- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



XPBR XDMSD 0013

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Yleistä tietoa	
Käyttöasento	UNIVERSAL
Valaistuksen tekniset tiedot	
Vastaava värilämpötila (nim.)	6000 K
Värikoodi	-
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Yleistä tietoa

Architectural MSD

Order Code	Full Product Name	Kanta
91135000	MSD 1200 1CT/3	G22

Order Code	Full Product Name	Kanta
91755000	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
91135000	MSD 1200 1CT/3	73	92 000 lm

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valovirta
91755000	MSD 575 1CT/16	72	43 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
91135000	MSD 1200 1CT/3	13,8 A	1 200 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
91755000	MSD 575 1CT/16	7,6 A	575 W

