PHILIPS

燈泡 44W P45 E27

LED

6500K

400lm

25000h

8718699658144

無可比擬的燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

高品質照明
- 為您的眼睛舒適而設計

選擇永續型解決方案
- 燈泡使用壽命長達 15 年
- 燈泡使用壽命長達 25 年

讓燈光超越照明
- 立即亮起

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈
- 展現真實色彩顏色的燈光

產品特點

為您的眼睛舒適而設計

顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

15,000 小時額定平均使用壽命

此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

25,000 小時額定平均使用壽命

此款燈泡的使用壽命長達 25,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 25 年的完美照明解決方案。

立即亮起
展現真實色彩顏色的燈光

從衣櫥中挑選衣服時可看見衣服的真實顏色 - 您可以信心十足地穿搭紅色連衣裙和紅色鞋子，確定顏色完美符合。

規格

燈泡特性
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球泡燈
- 插座: E27
- 燈泡表層: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡材質: 塑膠

耐用性
- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 25,000

環境
- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性
- 光束角度: 150 °
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 6500 K
- 額定光通量: 400 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 965 | CCT of 6500K
- 光效 (額定) (標準): 100 lm/W

其他
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

包裝資訊
- EAN: 8718699658144
- EOC: 871869965814400
- 產品名稱: LEDBulb 4W E27 6500K 230V P45 9 APR

耗電量
- 功率因數: 0.51
- 電壓: AC 220-240 V
- 等效瓦數: 44 W
- 耗電量: 4 W

產品尺寸與重量
- 整體高度: 87 mm
- 整體長度: 87 mm
- 整體寬度: 45 mm

技術規格
- 頻率: 50-60

包裝尺寸與重量
- EAN/UPC - 產品: 8718699658144
- 淨重: 0.02 kg
- 淨重: 0.03 kg
- 高度: 8.8 cm
- 長度: 4.7 cm
- 寬度: 4.7 cm

出版日期: 2025-08-30
版本: 0.141

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。 本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

www.lighting.philips.com