



# Description du produit

## Architectural MSD

Lampes MSD architecturales – lampes à embout simple pour couleurs nocturnes  
L'efficacité lumineuse élevée et le remplissage optimal des lampes MSD architecturales à embout simple créent une intensité élevée du faisceau et un excellent rendu des couleurs. L'arc compact de la lampe permet un contrôle efficace du faisceau et une intensité élevée. Idéales pour éclairer les architectures de tout type de nuit.

### Avantages

- Flux lumineux élevé
- Faibles coûts au moment de l'achat
- Excellentes couleurs

### Fonctions

- Haute efficacité lumineuse
- Longue durée.
- Répartition optimale des lampes

### Application

- Éclairage de présentation
- Éclairage architectural
- Éclairage de studios et de discothèques
- Éclairage à fibre optique

### Mises en garde et sécurité


- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

# Architectural MSD

## Versions




## Schéma dimensionnel



### Product

MSD 575 HR 1CT/8



### Product

MSD 1200.1CT/3

# Architectural MSD

## Commandes et gradation

Intensité réglable	No
--------------------	----

## Renseignements généraux

Culot	G22
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	2000 h
Application principale	Studio/Disco
Position de fonctionnement	Universal

## Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	-
Température selon la couleur corrélée (nom.)	6000 K

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name (nom.)	Courant de la lampe (nom.)	Puissance (nominale) (nom.)
245472	MSD 575 HR 1CT/8	6,95 A	575 W

Order Code	Full Product Name (nom.)	Courant de la lampe (nom.)	Puissance (nominale) (nom.)
245589	MSD 1200.1CT/3	13,8 A	1200 W

## Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Description du système
245472	MSD 575 HR 1CT/8	Hot Restrike

Order Code	Full Product Name	Description du système
245589	MSD 1200.1CT/3	na

## Données techniques sur l'éclairage

Order Code	Full Product Name (nom.)	Indice de rendu des couleurs		
		Flux lumineux (min.)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nom.)
245472	MSD 575 HR 1CT/8	75	40500 lm	45000 lm

Order Code	Full Product Name (nom.)	Indice de rendu des couleurs		
		Flux lumineux (min.)	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nom.)
245589	MSD 1200.1CT/3	80	-	92000 lm

