



Productomschrijving

Architectural MSD

Architecturale MSD – enkelkneeps nachtkleuren. Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de enkelkneeps Architecturale MSD-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

Voordelen

- Hoge lichtopbrengst
- Lage exploitatiekosten
- Uitstekende kleuren

Kenmerken

- Hoog lichtrendement
- Lange levensduur
- Optimale lampvulling

Toepassing

- Displayverlichting
- Architectuurverlichting
- Studio- en discotheekverlichting
- Verlichting via glasvezeloptiek

Waarschuwingen en veiligheid



- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



XPPR XDMSD 0013

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	42,5	14,0	84 mm	86 mm	85	183 mm	54 mm	53	52 mm
1200.1CT/3	mm	mm			mm			mm	

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Algemene informatie	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6000 K
Kleurcode	-
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Algemene informatie

Architectural MSD

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8727900911350	MSD 1200.1CT/3	G22

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8727900917550	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8727900911350	MSD 1200.1CT/3	73	92.000 lm

Order Code	Full Product Name	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtstroom
8727900917550	MSD 575 1CT/16	72	43.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8727900911350	MSD 1200.1CT/3	13,8 A	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Energieverbruik
8727900917550	MSD 575 1CT/16	7,6 A	575 W

