PHILIPS

燈泡 98W A60M E27 x2

LED

6500K

1360lm

15000h

8718699705473

適合居家照明的先進 LED 燈泡

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

選擇永續型解決方案
- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。
- 不含水銀

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈
- 為您的眼睛舒適而設計

產品特點

無紫外線或紅外線
光束不含紅外線表示，在此光線下不會發熱，光束也無紫外線，表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

不含水銀

不含水銀，可採無危險性廢棄物方式棄置，讓您輕鬆創造更永續環保的生活空間。

為您的眼睛舒適而設計

顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。 若是太亮，則會感到眩光。 太柔和，則會感到閃爍。 您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並為住家建立完美氣氛。

規格

燈泡特性
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 燈泡表層: 霧面
- 可調式: 無
- 燈泡材質: 塑膠

耐用性
- 更換週期數目: 50,000
- 標稱使用壽命: 25,000

環境
- 產品廢棄處理: 根據當地法規廢棄處理已至壽命終點 (從經濟效益角度) 的產品，且不可採用一般家庭廢棄物方式廢棄處理產品。 正確廢棄處理產品將有效阻止環境及人體健康可能發生的負面影響。

照明特性
- 光束角度: 150 °
- 演色性指數 (CRI): 90
- 色溫: 6500 K
- 額定光通量: 1360 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 0.5
- 色碼: 965 | CCT of 6500K
- 光效 (額定) (標準): 113 lm/W

其他
- EyeComfort: 是
- LED 創新: EyeComfort

包裝資訊
- EAN: 8718699705473
- EOC: 871869970547300
- 產品名稱: LEDBulb 12W E27 6500K 230V 2CT/6 9 APR

耗電量
- 功率因數: 0.5
- 電壓: AC 220-240 V
- 等效瓦數: 98 W
- 耗電量: 12 W

產品尺寸與重量
- 整體高度: 110 mm
- 整體長度: 110 mm
- 整體寬度: 60 mm

技術規格
- 頻率: 50-60

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699705473
- 淨重: 0.07 kg
- 淨重: 0.1 kg
- 高度: 10.8 cm
- 長度: 6.2 cm
- 寬度: 10 cm

出版日期: 2025-08-30
版本: 0.69

© 2025 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。 本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

www.lighting.philips.com