PHILIPS

燈泡

UltraEfficient (超效能)

2.3W-40W

E27

日色

Light that's **easy** on your eyes

8719514343726

透明的 LED 蠟燭型燈泡可為居家環境增添舒適感

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美的暖白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹優雅的設計，是透明白熾燈泡的最佳替換選擇。

選擇永續型解決方案
- 省錢又環保
- 燈泡使用壽命 - 長達 50 年

出色的設計，亮燈關燈皆美觀
- 經典玻璃 LED

產品特點

節能效果高達 90%
LED 技術比標準燈泡節省高達 90% 的能源。物超所值，年年為您節省支出，還有助於保護環境。

燈泡使用壽命 - 長達 50 年
此款燈泡的使用壽命長達 50,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 50 年的完美照明解決方案。

玻璃透明設計
您喜愛的外觀和您期望的效能。經典透明玻璃設計複製了傳統燈泡既美麗又閃亮的光線，非常適合在整個家中使用。

規格

燈泡特性
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 玻璃類型: 透明
- 可調式: 無
- 燈泡表層: 透明
- 燈泡材質: 玻璃

燈泡尺寸
- 高度: 10.5 cm
- 寬度: 6 cm

設計與外型
- 材質: 玻璃

耐用性
- 更換週期數目: 500,000
- 標稱使用壽命: 50,000 h

照明特性
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 485 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 830 | CCT of 3000K

其他
- EyeComfort: 是
- LED 創新: UltraEfficient, EyeComfort

其他特性
- 效率: 210 lm/W

包裝資訊
- EAN: 8719514343726
- EOC: 871951434372600
- 產品名稱: LED CLA 40W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

耗電量
- 功率因數: 0.4
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 2.3 W
- 等效瓦數: 40 W
- 節能標章 (EEL): A

產品尺寸與重量
- 長度: 10.5 cm

技術規格
- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 1370027

燈泡
- 色彩一致性: 6

包裝尺寸與重量
- EAN/UPC - 產品: 8719514343726
- 淨重: 0.03 kg
- 淨重: 0.05 kg
- 高度: 14.6 cm
- 長度: 6.5 cm
- 寬度: 6.3 cm
- 材質編號 (12NC): 929003066401

出版日期: 2024-04-13
版本: 0.367

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。 本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

www.lighting.philips.com