



# MSD Platinum – The power to light your creativity

## MSD Platinum (Touring/Stage)

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

### Hyödyt

- High beam intensity
- Freedom to create smaller and lighter fixtures
- High perceived brightness
- A long and reliable performance

### Ominaisuudet

- Very short arc
- Compact system
- High correlated color temperature
- Philips Platinum technology

### Käyttökohteet

- Kiertue/lava
- Esitykset/teatteri
- Kiertue/lava

## MSD Platinum (Touring/Stage)


### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Versions



### Mittapiirros




Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

# MSD Platinum (Touring/Stage)

## Mittapiirros



### Product

MSD Platinum 15 R 1CT/8

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

### Yleistä tietoa

Kanta -  
 Keskeisiä käyttökohteita Stage/Touring  
 Käyttöasento UNIVERSAL

### Valon tekniset tiedot

Värikoodi 2

## Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	189 W
13535700	MSD Platinum 15 R 1CT/8	300 W

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350,0 W

## Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	Järjestelmän kuvaus
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	3000 h	Reflector-E20.6
13535700	MSD Platinum 15 R 1CT/8	2000 h	ei sov.

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	Järjestelmän kuvaus
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	1500 h	Reflector-E20.9

## Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava			
		väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (nim.)	Valovirta (min.)	Valovirta (nim.)
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7100 lm	7950 lm
13535700	MSD Platinum 15 R 1CT/8	8000 K	-	11000 lm	13500 lm

Order Code	Full Product Name	Vastaava			
		väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (nim.)	Valovirta (min.)	Valovirta (nim.)
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	7000 K	85	-	15250 lm

## MSD Platinum (Touring/Stage)

