PHILIPS

Stropna svjetiljka Canaval od 18 W

Stropne svjetiljke

2700 K

Bijela

Prigušiva; SceneSwitch

32809/31/P0

Jedno rasvjetno tijelo. Vaš prekidač. Tri postavke osvjetljenja.

Stropna LED svjetiljka Cavanal tvrtke Philips klasično je bijelo rasvjetno tijelo koje odgovara svim prostorima, a daje štedljivo, iznimno kvalitetno i dugotrajno svjetlo. Uz pomoć prigušivanja u koracima odaberite željenu svjetlinu za različite ugođaje u svom domu.

Jednostavnost uporabe
- Glatki površinski sloj za jednostavno čišćenje

Svjetlosni efekt
- Ravnomjerno raspoređivanje svjetla

Održiva rasvjetna rješenja
- Dug radni vijek – do 15 godina

Napredno LED svjetlo
- Snažno izlazno svjetlo

Ušteda energije
- Ugrađeni LED, kao dio sustava
- Ušteda 80 % energije

Istaknute znač.

Lako se održava

Ravnomjerno raspoređivanje svjetla

Dug radni vijek

Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. Integrirane LED diode, koje se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke Philips, trajat će do 15.000 sati (što je ekvivalentno 15 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

Snažno izlazno svjetlo

Vrlo kvalitetna i jaka svjetlost. Kut svjetlosnog snopa iznosi 40° – savršen kut za reflektorske svjetiljke.

Ugrađeni LED svjetlosni izvor

Svjetlosni izvor u koji se možete pouzdati. Uz ugrađeni LED svjetlosni izvor ne morate brinuti o održavanju ili zamjeni svjetiljke, a istovremeno ćete imati savršenu rasvjetu kod kuće.

Ušteda 80 % energije

Ušteda do 80 % energije u usporedbi sa standardnim izvorima svjetla.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Mogućnost prigušivanja: Da

Dizajn i završna obrada
- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 100 lm/W

Razno
- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, SceneSwitch

Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 150 mA

Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 0,66 kg
- Ukupna visina: 67 mm
- Ukupna duljina: 350 mm
- Ukupna širina: 350 mm

Servis
- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije
- Promjer: 350 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1800
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8718696169285
- Neto težina: 0,66 kg
- Bruto težina: 0,92 kg
- Visina: 38,8 cm
- Dužina: 7,4 cm
- Širina: 38,7 cm

Datum izdavanja: 2025-08-30
Verzija: 0.947

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com