



Productomschrijving

Halogeen Laagvolt

Halogeen laagspanning – lange levensduur, lage kosten. De lange levensduur van de meeste laagspanningshalogeenlampen is verder verlengd door de unieke, door Philips ontwikkelde P3-technologie. Die maakt het mogelijk de lamp te gebruiken bij hogere temperaturen, wat de levensduur van de lamp verlengt, vroegtijdige uitval vermindert, en resulteert in minder arbeidsuren voor onderhoud. P3 verzekert ook een lichtopbrengst van constant hoge kwaliteit en maakt het mogelijk de lamp te gebruiken in elke brandpositie, wat compactere armatuurontwerpen mogelijk maakt. Daarnaast produceert de compacte gloeidraad een zuiver wit licht en hoge bundelintensiteit voor echt natuurlijke kleuren op het podium zonder hotspots.

Voordelen

- Lage kosten van lampvervanging
- Hoge bundelintensiteit
- Zuivere kleuren op het podium
- Maakt een creatief gebruik mogelijk zonder hotspots of schaduwen

Kenmerken

- Levensduur tot 1000 uur dankzij Philips Pinch Protection
- Compacte gloeidraad
- Wit licht
- Gelijkmatische lichtverdeling

Toepassing

- Deze lampen zijn speciaal geschikt voor discotheken, bewegende bundels en armaturen


Halogeen Laagvolt

Versions



XPPR XHOPDI 0002

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

Algemene informatie	
Lampvoet	GX5.3
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Spanning (nom.)	24 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Gebruiksstand
8711500410580	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	S90
8711500413475	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	S90

Order Code	Full Product Name	Gebruiksstand
8711500436863	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	UNIVERSEEL

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Halogeen Laagvolt

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500410580	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W
8711500413475	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8711500436863	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8711500410580	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-
8711500413475	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	R50

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8711500436863	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	R50

