



Halogen non-reflector lamps – high-quality light and easy to use

Λαμπήρας προβολής

Halogen non-reflector lamps offer high-quality light and are easy to install, replace and operate. All halogen non-reflector lamps incorporate a distortion-free quartz bulb and a precise positioning of the mounted filament. These ensure optimal beam performance and consistent, high light output. A wide range of wattages is available for a broad variety of applications, including projection systems. In addition you get all the proven advantages of halogen technology such as a full spectrum and a color rendering index (CRI) of 100 – the same as natural light and the best that it can be. Halogen lamps also create a comfortable warm white light, and they maintain their lumen output, with almost no reduction, throughout their lifetime.

Οφέλη

- Optimal beam performance
- 100% Color Rendering Index (CRI)
- Constant light output throughout lifetime

Χαρακτηριστικά

- Distortion-free, quartz bulb and precisely defined filament position
- Lamp replacement without adjustment
- XHP version with xenon gas for maximum light output
- Flat filament available

Λαμπτήρας προβολής


Εφαρμογή

- Studio, film, theatre and disco lighting
- Slide, overhead, profile and 8/16 mm film projectors
- Microscopes
- Optical equipment
- Slide and film viewers
- Surgery lamps
- Microfilm readers
- Dental lamps
- Spectrography

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product
14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή	G6.35
Κύρια εφαρμογή	Projection
Θέση λειτουργίας	S90

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημά

Υλικό λαμπτήρα	Quartz-UV Open
Σχήμα νήματος	Flat

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Λαμπτήρας προβολής

Order Code	Full Product Name	Ισχύς (ονομαστική)	
		Τάση (ονομ.)	(ονομ.)
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	24 V	150 W

Order Code	Full Product Name	Ισχύς (ονομαστική)	
		Τάση (ονομ.)	(ονομ.)
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	17 V	95 W

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κώδικας Ansi	Κωδικός LIF	Διάρκεια ζωής	
				έως 50% αστοχίας (ονομ.)	Κωδικός Philips
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	FCS	A1/216	40 h	7158XHP

Order Code	Full Product Name	Κώδικας Ansi	Κωδικός LIF	Διάρκεια ζωής	
				έως 50% αστοχίας (ονομ.)	Κωδικός Philips
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-	-	2000 h	14623

Τεχνικός φωτισμός

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης	
			χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	3450 K	100	6000 lm

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης	
			χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-	-	2150 lm

