PHILIPS

Uvučena svjetiljka Dive

Ugradbene svjetiljke

2700 K

Nikal

Prigušiva; otporna na vodu

8718699755744

Stvorite savršen ugođaj uz visokokvalitetno prigušivo svjetlo.

Stvorite savršen ugođaj uz prigušive uvučene reflektorske LED svjetiljke tvrtke Philips kojima možete jednostavno prigušiti intenzitet svjetlosti od svakodnevnog jakog svjetla do udobnih tonova.

Usklađivanje s interijerom
- Dekorativna završna obrada u metalik boji

Svjetlosni efekt
- Usmjereni snop jake svjetlosti

Sigurnost
- Otpornost na vlagu

Vrhunska kvaliteta
- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Upravljanje
- Mogućnost prigušivanja

Trajnost
- Dug radni vijek, do 15.000 sati

Istaknute znač.

Dekorativna završna obrada u metalik boji
Završna obrada u modernoj metalik boji pruža moderan izgled.

Usmjereni snop jake svjetlosti
Usmjerite svjetlo na određeni objekt, blagovaonski stol ili neki drugi dio prostorije kako biste privukli pažnju na ono što želite.

Otpornost na vlagu
Otpornost na vlagu znači da ovaj proizvod možete sa sigurnošću upotrebljavati u kupaonicama, kuhinjama, na balkonima i u drugim prostorima u kojima može biti vlage.

Ugodno za oči
Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Mogućnost prigušivanja
Omogućuje vam promjenu ugođaja smanjenjem razine osvjetljenja LED – od jakog bijelog svjetla do ugodnog osvjetljenja, baš kao tradicionalne svjetiljke.

Dug radni vijek, do 15.000 sati
LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada
- Boja: Nikal
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 10.000
- Nominalni vijek trajanja: 20.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla
- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 58 lm/W

Razno
- Posebno dizajnirana za: Kupaonica, Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, Otporno na vodu

Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 31 mA

Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 0,114 kg
- Uvučeni dio: 15 mm
- Ukupna visina: 55 mm
- Ukupna duljina: 85 mm
- Ukupna širina: 85 mm
- Ugradbeno udubljenje u stropu: 7.0 cm x 7.0 cm

Servis
- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije
- Promjer: 85 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 350
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 5.5
- IP šifra: IP65 | Otpornost na prašinu i mlazove vode, IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8718699755744
- Neto težina: 0,11 kg
- Bruto težina: 0,14 kg
- Visina: 9 cm
- Dužina: 7,5 cm
- Širina: 10,5 cm

Datum izdavanja:
2025-09-03
Verzija: 0.317

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.