



Solutions sophistiquées mais simples pour contrôle d'éclairage écoénergétique

Contrôleurs multifonctionnels DYNALITE

Pour n'importe quel projet, de nombreux types de charges d'éclairage peuvent être requis pour atteindre le résultat escompté. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels DYNALITE offre une personnalisation des types de sorties au moyen de différents modules de sortie. Lors de l'utilisation des contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, un type de contrôle particulier peut être choisi pour chaque circuit : relais, gradateur de pointe, gradateur de la partie arrière, contrôle de pilote, contrôleur avec fonctionnalité prête à l'emploi, contrôle du ventilateur et contrôle du store ou de l'écran. Plusieurs types de charges peuvent être commandées à partir d'un seul appareil, quelle que soit la combinaison. Cela simplifie l'installation et empêche de gaspiller la capacité des circuits non requis.

Avantages


- Les contrôleurs prennent en charge l'intelligence distribuée, c'est-à-dire que chaque appareil dispose d'une unité centrale de traitement possédant des pré-réglages et peut agir comme une unité de contrôle autonome.
- Certains appareils sont équipés de fonctionnalités prêtes à l'emploi avec possibilité de reconfiguration
- Messages réseau et processus de mise en service simplifiés

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Application

- Commerces et complexe hôtelier, bureaux et industrie
- Espaces publics, stades et centres d'événements polyvalents
- Résidentiel


Versions




DGTM402




DDMC802



DGTM104



DGTM202



DGLM202



DGRM204



DGBM200



DSM2



DMC2-UL



DMR316-UL




DMD316-CE



DMP310-GL-CE

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Versions



DSM4-XX




DMR610-GL-UL




DMP603-GL-UL

Détails sur le produit


DDMC802 front detail




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module




DGTM104 1 x 4 A Trailing edge dimmer module




DGTM202 2 x 2 A Trailing edge dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge dimmer module



DGRM204 2 x 4 A Relay control module




Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Détails sur le produit

DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module




DSM2_XX Supply Module Front



DMC2 Multipurpose Modular
Controller - Front




DMC2 Multipurpose Modular
Controller - exploded view



DMC2 Multipurpose Modular
Controller - open



DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller - exploded view



DCM-DYNET Communications
module



DMC4 DSM4 DMR316



Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Détails sur le produit



DMC4 DSM4 DMR316 Front




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomClose




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomOpen



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316



DMD316 FR UL Front

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Détails sur le produit

DMP310_GL_UL Front



DMR316 FR UL Front




DMC4 DSM4 Front



DSM4 XX Front



DMR610 GL UL Front



DMP603 GL UL Front

