PHILIPS

Žarulja 40, 18, 9 W, B35, E14

LED

2700/2500/2200 K

470, 180, 90 lm

15.000 h

8718699772154

A ↑ G F



Jedna žarulja. Vaš prekidač. Tri postavke rasvjete.

Prilagodite ugođaj u prostoru bilo čemu što radite. Uz LED žarulju Philips SceneSwitch lako možete promijeniti postavku i dobiti jako svjetlo, prirodno svjetlo ili ugodan topao sjaj. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Tri postavke rasvjete
- Nije potreban prekidač za prigušivanje niti dodatna montaža

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vaših očiju

Istaknute znač.

Tri postavke rasvjete (SSDL)
Zamjenska žarulja koja objedinjuje sve mogućnosti i koja vam pruža tri razine dnevnog osvjetljenja koje možete mijenjati putem postojećeg prekidača.

Plug and play

Nije potrebno ni dodatno postavljanje ni prekidač za prigušivanje. Ta žarulja nije prikladna za upotrebu s prigušivačem. Ako je upotrebljavate uz prigušivač, postavite ga na 100 % svjetline.

Dizajnirano za ugodnost vaših očiju

Nije teško primijetiti da jaka rasvjeta može opteretiti oči. Prevelika svjetlost uzrokuje odsjaj. Ako je previše mekana, doživjet ćete treperenje. Sada možete nježno osvijetliti svoj svijet pomoću LED dioda dizajniranih za ugodu oči koje stvaraju savršeni ugođaj za vaš dom.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Svijeća širokog snopa
- Utičnica: E14
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Trajnost
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200-2500-2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470, 180, 90 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700, 2500, 2200 K
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 94,00 lm/W

Razno
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: SceneSwitch

Druge značajke
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži
- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Naziv proizvoda: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Snaga
- Faktor snage (razlomak): 0.5

Potrošnja energije
- Faktor snage: 0.5
- Napon: AC 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 40;18;9 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 5, 2,5, 1 W

Dimenzije i masa proizvoda
- Ukupna visina: 106 mm
- Ukupna duljina: 106 mm
- Ukupna širina: 35,5 mm

Nazivne vrijednosti
- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000

Tehničke specifikacije
- Frekvencija: 50-60
- Promjer: 35,5 mm
- Registracijski broj za EPREL: 739281
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Prigušivo: Ne
- Vrijednost treperenja (PstLM): 0,9
- Linijska frekvencija: 50 to 60
- Podnožje pričvrsnog elementa: E14

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8718699772154
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,03 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm

Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.373

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com