PHILIPS

Reflektorska od 35 W, PAR16 GU10, 2 kom.

LED

2700 K

255 lm

15.000 h

8718699774295

A ↑ G F

# Iskusite toplo bijelo LED svjetlo

Philips LED žarulja pruža efekt predivnog, iznimno toplog svjetla, izuzetno dug vijek trajanja te trenutne i znatne uštede energije. Zahvaljujući svojoj toploj temperaturi boje, ova je žarulja savršen odabir za ugodnu atmosferu.

### Vrlo kvalitetno svjetlo
- Pravo toplo bijelo svjetlo nalik svjetlu klasične žarulje

### Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje
- Oblik i veličina slični su onima halogenog reflektora

### Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom
- Savršena za naglašenu rasvjetu

# Istaknute znač.

### Pravo toplo bijelo svjetlo nalik svjetlu klasične žarulje

Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K, čime omogućava topao ugođaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za dizajn kućne rasvjete.

### Zamjenjuje halogenu spot svjetiljku

Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je moderni LED reflektor. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene reflektore.

### Savršena za naglašenu rasvjetu

Moderna rasvjeta s prepoznatljivim širokim snopom svjetla (36 stupnjeva) – ova LED spot reflektorska žarulja pogodna je i za naglašenu i za generalnu rasvjetu. Može se koristiti u ugradnim rasvjetnim tijelima i svjetiljkama s više žarulja pa je idealna za uporabu u kuhinji, iznad kuhinjskog otoka te u dnevnim boravcima i blagovaonicama.

# Specifikacije

### Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

### Trajnost
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

### Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Značajke svjetla
- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 255 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 72 lm/W

### Razno
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

### Podaci o ambalaži
- EAN: 8718699774295
- EOC: 871869977429500
- Naziv proizvoda: LEDClassic 35W GU10 WW 230V 36D ND 2SRT6

### Potrošnja energije
- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 35 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 3,5 W

### Dimenzije i masa proizvoda
- Ukupna visina: 54 mm
- Ukupna duljina: 54 mm
- Ukupna širina: 50 mm

### Nazivne vrijednosti
- Nazivni vršni intenzitet: 545 cd

### Tehničke specifikacije
- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 391855

### Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8718699774295
- Neto težina: 0,09 kg
- Bruto težina: 0,12 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 8,5 cm

Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.259

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**