PHILIPS

Stropna svjetiljka
Magneos, 12 W, kvadratna

Stropne svjetiljke

2700 K

Bijela

8719514328716

Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED stropna svjetiljka Philips Slim pruža opću rasvjetu s prirodnim svjetlosnim efektom. To tanko remek-djelo za niske stropove stvara ugođaj elegancije u svakom kutku doma. Ugodno svjetlo koje je blago za oči.

Jednostavnost doživljaja
- Idealno za prostorije s niskim stropovima, omogućuje neometanu ugradnju i nenametljivo je rasvjetno tijelo.
- Lako postavljanje

Vrhunska kvaliteta
- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Materijal i završna obrada
- Materijal od visokokvalitetnog metala

Trajnost
- Dug radni vijek, do 25.000 sati

Istaknute znač.

Prikladno za niske stropoveTanak dizajn

Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Materijal od visokokvalitetnog metala



Izdržljiv i atraktivan metalni materijal za snažnu završnu obradu.

Dug radni vijek, do 25.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 25.000 sati

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 12.500
- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla
- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 100 lm/W

Razno
- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 110 mA

Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 0,43 kg
- Ukupna visina: 28 mm
- Ukupna duljina: 210 mm
- Ukupna širina: 210 mm

Servis
- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1200
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Snaga žarulje u kompletu: 12
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8719514328716
- Neto težina: 0,43 kg
- Bruto težina: 0,5 kg
- Visina: 22 cm
- Dužina: 3,3 cm
- Širina: 21,5 cm

Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.483

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com