PHILIPS

Stropna svjetiljka Ozziet od 22 W

Stropne svjetiljke

4000 K

Crna

Mogućnost prigušivanja

8719514432048



Jedno rasvjetno tijelo. Dvije svjetlosne zone. Tri postavke.

Ova svjetiljka modernog, elegantnog, tankog crnog dizajna izgleda jednako dobro na svakom stropu. Čiste zaobljene linije glavnog svjetla naglašene su pametnim linearnim rubnim svjetlom. Kombinacijom oba svijetla dobivate 3 jedinstvene postavke svjetla. Glavna stropna svjetiljka pruža hladno svjetlo snage 4000k, a rubno linearno svjetlo topli snop svijetlosti 2700k. Svjetiljka je dostupna u 3 veličine i savršeno će se uklopiti u svaku prostoriju vašeg doma. Praktična značajka memorije koja pamti vaše posljednje postavke dodatno upotpunjuje doživljaj. Bez obzira je li uključena ili isključena, stropna svjetiljka Ozziet izgleda jednako dobro.

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu
- Savršeno za opuštanje i druženje

Usklađivanje s interijerom
- Izuzetno tanak dizajn

Jednostavnost doživljaja
- Zapamtite svoj omiljeni način rada za lakši naknadni odabir
- Lako postavljanje

8719514432048

Svjetlosni efekt

- Dvije svjetlosne zone

Istaknute znač.

Savršeno za opuštanje i druženje
Dnevni boravak srce je svakog doma – mjesto na kojem se obitelji okupljaju i opuštaju, a gosti druže. Rasvjeta dnevnog boravka mora biti lako prilagodljiva raznim načinima uporabe tijekom dana. Pažljivo smještanje raznih izvora svjetlosti i igra sa slojevima svjetlosti mogu pomoći u stvaranju dojma prostornosti uz koji će prostorija odisati toplinom i dobrodošlicom.

Izuzetno tanak dizajn
Tanki dizajn idealan je za prostorije s niskim stropovima jer se svjetlo postavlja u ravnini s površinom.

Zapamtite svoj omiljeni način rada za lakši naknadni odabir
Bez obzira birate li radije topli sjaj za ugodne večeri ili jarko bijelo svjetlo za koncentraciju, sustav pamti vaše omiljene postavke i olakšava vam naknadni odabir.

Lako postavljanje
Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Dvije svjetlosne zone
Promjena ambijentalne rasvjete u prostoriji nikada nije bila lakša. Philipsova dvozonska LED stropna svjetiljka SceneSwitch pruža vam tri jedinstvene postavke za po postavljanje ambijentalne rasvjete. Kombinacija glavnog i linearnog rubnog svjetla daje pružit će vam savršen ambijent za druženje, koncentraciju i ugodne trenutke. Nije vam potreban prigušivač niti instalacija – sve što trebate je vaš postojeći prekidač.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Mogućnost prigušivanja: Da

Dizajn i završna obrada
- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

Trajnost
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 20.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 113 lm/W

Razno
- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo

Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 185 mA

Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 1 kg
- Ukupna visina: 45 mm
- Ukupna duljina: 400 mm
- Ukupna širina: 400 mm

Servis
- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije
- Promjer: 400 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 2500
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8719514432048
- Neto težina: 1 kg
- Bruto težina: 1,44 kg
- Visina: 42,5 cm
- Dužina: 5,4 cm
- Širina: 42,5 cm

Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.352

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.