PHILIPS

Žarulja 18,5W (odgovara 150 W) A80 E27

Pametni LED

U boji

Plastika

Jednostavno priključivanje i korištenje

Upravljanje aplikacijom WiZ ili glasom

8719514437319

A ↑ G E

Svjetlo u bojama koje odgovara vašem raspoloženju

Oživite bilo koje standardno svjetlo ili rasvjetno tijelo u svom domu šarenim osvjetljenjem koje pružaju pametne LED žarulje u boji visokog lumena tvrtke Philips. Žarulje se mogu povezati s aplikacijom WiZ pa njima možete upravljati putem Wi-Fi veze glasom ili pomoću aplikacije WiZ.

Jednostavno za postavljanje
- Jednostavno priključivanje i korištenje

Pametno upravljanje
- Upravljajte putem pametnog telefona gdjegod se nalazili
- Oslobodite ruke i upravljajte glasom

Pametne značajke
- Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom

Načini osvjetljenja
- Milijuni boja i dinamični načini osvjetljenja
- Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja
- Prilagodite scene pomoću zadanih dinamičnih načina osvjetljenja
- Osvijetlite svoj dom iznimnom svjetlinom

8719514437319

Istaknute znač.

Jednostavno priključivanje i korištenje



WiZ funkcionira uz vaš postojeći Wi-Fi usmjerivač, nije vam potreban dodatni pristupnik. Samo uključite svoje novo svjetlo, preuzmite WiZ aplikaciju i sve je spremno!

Upravljanje s bilo kojeg mjesta

Upravljajte WiZ rasvjetom gdje god se nalazili putem svog pametnog telefona. Ne trebate brinuti ako ste ostavili upaljena svjetla prije izlaska iz doma. WiZ aplikacija dostupna je za iOS i Android.

Oslobodite ruke i upravljajte glasom

Upravljajte svojim svjetlima samo zvukom svog glasa, jednostavno omogućite integraciju s Googleom, Alexom ili je dodajte u svoje prečace za Siri.

Pomoću rasporeda podesite automatsko upravljanje rasvjetom

Upravljajte automatski rasvjetom i prilagodite je svojim dnevnim i tjednim aktivnostima. Postavite raspored za paljenje svjetala prije nego stignete kući i držite ih ugašenim kad vam ne trebaju.

Milijuni boja i dinamični načini osvjetljenja

Na raspolaganju vam je paleta s milijunima boja osvjetljenja kojima možete stvoriti zadivljujući ambijent u svom domu. Uživajte u suptilnim razlikama kojima naši dinamični svjetlosni efekti osvjetljavaju vaše okruženje.

Prilagodljivi načini toplog i hladnog bijelog svjetla i zadani načini osvjetljenja

Na raspolaganju vam je široka lepeza od živog hladnog do nježnog toplog bijelog svjetla, ili jednostavne opcije zadanih načina osvjetljenja kao što je Foxus i Relax (fokusiranje i opuštanje), kojima ćete stvoriti najbolji ambijent za svoje aktivnosti.

Prilagođene scene

Pomiješajte bijelo svjetlo i svjetlo različitih boja i stvorite savršeni svjetlosni ambijent za svojih „pet minuta”. Spremite ovu kombinaciju i pomoću aplikacije aktivirajte je daljinski ili glasom kad god poželite.

Iznimna svjetlina

Uljepšajte svoj dom ovom žaruljom koja pruža jarku rasvjetu. S dovoljno svjetline koja će vam pomoći da se bavite svojim zadacima ili opuštajućim aktivnostima, ovo svjetlo također dobro funkcionira u velikim prostorima s visokim stropovima.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: A80
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje
- Masa: 0,3 kg

Trajnost
- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Značajke svjetla
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): ≥90
- Temperatura boje: 2200-6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: U boji
- Nominalni svjetlosni tok: 2452 lm
- Vrijeme pokretanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 132 lm/W

Razno
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 140 mA

Podaci o ambalaži
- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Naziv proizvoda: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Potrošnja energije
- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 150 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E
- Potrošnja energije: 18,5 W

Dimenzije i masa proizvoda
- Ukupna visina: 163 mm
- Ukupna duljina: 163 mm
- Ukupna širina: 83 mm

Nazivne vrijednosti
- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000
- Nazivni svjetlosni tok: 2452 lm
- Nazivna snaga: 18.5 W

Servis
- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije
- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 1901103
- Referenca za mjerenje toka: Sphere

Što je podržano
- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Definirano razdoblje podrške: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. broj dodataka: 9999
- Komunikacijski protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8719514437319
- Neto težina: 0,22 kg
- Bruto težina: 0,31 kg
- Visina: 21,6 cm
- Dužina: 10,5 cm
- Širina: 10,7 cm

Datum izdavanja: 2025-08-30
Verzija: 0.209

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com