PHILIPS

Reflektorska od 35 W, PAR16 GU10, 6 kom.

LED

4000 K

275 lm

15.000 h

8719514451612

A ↑ G F

Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete svjetla

Philips LED reflektorske žarulje pružaju usmjerenu zraku jake svjetlosti, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu uštedu energije. Ova reflektorska žarulja savršena je dugotrajna zamjena za reflektorske žarulje snage 35 W s GU10 grlom.

Vrlo kvalitetno svjetlo
- Hladno bijelo svjetlo

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje
- Oblik i veličina slični su onima halogenog reflektora

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom
- Savršena za naglašenu rasvjetu

Istaknute znač.

Hladno bijelo svjetlo

Ova žarulja ima temperaturu boje 4000 K pa pruža iznimno hladno, svježe i kristalno bistro svjetlo.

Zamjenjuje halogenu spot svjetiljku

Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je moderni LED reflektor. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene reflektore.

Savršena za naglašenu rasvjetu

Moderna rasvjeta s prepoznatljivim širokim snopom svjetla (36 stupnjeva) – ova LED spot reflektorska žarulja pogodna je i za naglašenu i za generalnu rasvjetu. Može se koristiti u ugradnim rasvjetnim tijelima i svjetiljkama s više žarulja pa je idealna za uporabu u kuhinji, iznad kuhinjskog otoka te u dnevnim boravcima i blagovaonicama.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla
- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 275 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 840 | CCT of 4000K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 78 lm/W

Razno
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Podaci o ambalaži
- EAN: 8719514451612
- EOC: 871951445161200
- Naziv proizvoda: LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND 6CT/4 EC

Potrošnja energije
- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 35 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 3,5 W

Dimenzije i masa proizvoda
- Ukupna visina: 54 mm
- Ukupna duljina: 54 mm
- Ukupna širina: 50 mm

Nazivne vrijednosti
- Nazivni vršni intenzitet: 590 cd

Tehničke specifikacije
- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 391857

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8719514451612
- Neto težina: 0,3 kg
- Bruto težina: 0,35 kg
- Visina: 11,5 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 17,1 cm

Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.398

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com