PHILIPS

Zidna svjetiljka Valor od 4,3 W

Iznimno učinkovito

2700 K

Antracit

Otporna na vodu



8720169351257



Naša energetski najučinkovitija LED svjetla do sada

Iznimno učinkovite vanjske svjetiljke Valor tvrtke Philips upotrebljavaju novu tehnologiju za smanjenje emisija ugljika, smanjenje otpadnog materijala i manju potrošnju energije. Uz nevjerojatan vijek trajanja od 50.000 sati, te svjetiljke traju više od dvaput dulje u odnosu na ekvivalentne vanjske LED svjetiljke tvrtke Philips, a troše 50 % manje energije. Upravo ono što je potrebno za održiviji planet.

Održiva rasvjetna rješenja
- Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati
- Iznimno učinkovit proizvod

Napredno LED svjetlo
- 5 godina jamstva na LED sustav

Vrhunska kvaliteta
- Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika
- PowerShield premaz za izdržljiv dizajn

Dizajnirana za korištenje na otvorenom
- IP44 – otporno na vremenske nepogode

8720169351257

Posebne značajke

- Efekt dvosmjernog svjetla

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Topla bijela svjetlost, 2700 K

Istaknute znač.

Dugi vijek trajanja – do 50.000 sati

Pouzdano visokokvalitetno LED svjetlo traje do 50.000 sati. Možete biti mirni znajući da godinama nećete morati brinuti o održavanju, a istovremeno ćete uživati u savršenom vrtnom svjetlu svake večeri.

Iznimno učinkovit proizvod



Troši barem 50 % manje energije u usporedbi s LED svjetlima ekvivalentnog standarda tvrtke Philips.

5 godina jamstva na LED sustav

Uz standardno dvogodišnje jamstvo koje se nudi za ovo rasvjetno tijelo, Philips nudi i petogodišnje jamstvo na LED sustav (LED modul i upravljački program).

Aluminij visoke kvalitete i vrhunska sintetika

Ova svjetiljka tvrtke Philips posebno je namijenjena za otvorene prostore. Izdržljiva je i dugotrajna pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

Izdržljiv dizajn



PowerShield zaštitaKako bismo vašu vanjsku rasvjetu održali u izvrsnom stanju, koristimo praškasti premaz visoke kvalitete marke Interpon, koji proizvodi tvrtka AkzoNobel. Izdržljivija od tradicionalnih boja, pruža zaštitu od blijeđenja, ogrebotina, udubljenja i hrđe za dugotrajnu ljepotu i učinkovitost.

IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ovo vanjsko svjetlo tvrtke Philips posebno je dizajnirano za vlažna vanjska okruženja i rigorozno je testirano kako bi se osigurala otpornost na vodu. Njegova ocjena IP44 znači da je certificirano kao proizvod koji nudi zaštitu od ulaska prašine i prskajuće vode, što ga čini savršenim za opću upotrebu na otvorenom.

Efekt dvosmjernog svjetla

Ovo vanjsko rasvjetno tijelo tvrtke Philips s efektom dvosmjernog svjetla stvara savršen ugođaj u vašem vrtu ili na terasi.

Topla bijela svjetlost, 2700 K



Jeste li znali da se različite nijanse bijelog svjetla identificiraju različitim temperaturama boje koje se mjere u Kelvinima (K)? Niže temperature boje proizvode toplu i udobnu bijelu svjetlost, dok više temperature boje proizvode hladnu i više energizirajuću bijelu svjetlost. Ovo rasvjetno tijelo proizvodi toplu i opuštajuću svjetlost na 2700 K.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada
- Boja: Antracit
- Materijal: Metal

Trajnost
- Nominalni vijek trajanja: 50.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Dvosmjerni svjetlosni snopovi: Da
- Senzor za dan i noć: Ne
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Senzor pokreta: Ne
- Solarna energija: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

Značajke svjetla
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K

Razno
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Potrošnja energije
- Potrošnja energije: 4,3

Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 0,51 kg
- Ukupna visina: 180 mm
- Ukupna duljina: 180 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Servis
- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 800
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: B
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8720169351257
- Neto težina: 0,51 kg
- Bruto težina: 0,56 kg
- Visina: 19,5 cm
- Dužina: 7,5 cm
- Širina: 19,5 cm

Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.283

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com