PHILIPS

# Buxus fali lámpa 4,5 W

myGarden

2700 K

Inox

Vízálló

17357/47/P0

# Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet

A rozsdamentes acélból készült Philips Buxus LED fali lámpa stílust és magabiztos erőt kölcsönöz a falnak. A karcsú, lekerekített lámpa bőséges meleg fehér LED-fényt sugároz felfelé és lefelé a lenyűgöző, egész falat elárasztó hatás érdekében.

### Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében
- Energiatakarékos
- Kiváló minőségű LED-világítás

### Vigyen stílust kertjébe
- Kiváló minőségű rozsdamentes acél és kiváló szintetikus anyagok

### Speciális lámpa szabadtéri használatra
- Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal
- A Philips 5 év garanciát nyújt a LED modulra és meghajtóra.

### Különleges jellemzők
- Könnyű beállítás
- Időjárásálló
- Hosszú élettartam

# Fénypontok

### Energiatakarékos

Ez a Philips lámpa a hagyományos fényforrásokhoz képest energiatakarékosabb, így kisebb lesz a villanyszámlája; vagyis pénzt takarít meg amellett, hogy óvja környezetét.

### Kiváló minőségű LED-világítás

Ennek a Philips lámpának a LED-izzója a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

### Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű rozsdamentes acélból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

### Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal

Állítsa be Philips lámpájának fényerejét egy falba épített fényerő-szabályozóval (nem tartozék), hogy hangulatot teremtsen, kiemelje otthona egy részét, vagy bármilyen más céllal.

### 5 év garancia a LED-rendszerre

A lámpára érvényes általános 2 év garancián felül a Philips 5 év garanciát nyújt a LED-rendszerre, ami alatt a lámpában található LED-modul és a meghajtó értendő.

### Könnyű beállítás

A lámpatest felszerelése időnként nehézkes lehet. A Philips kültéri lámpák kialakításakor azonban arra törekedtünk, hogy megkönnyítsük a dolgát. A könnyű felszerelés érdekében a termékhez egy torx kulcsot mellékeltünk.

### Időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten nedves kültéri helyszínekre tervezték és szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a ráfröccsenő vízzel szemben; a termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas, ideális fényforrás.

### Hosszú élettartam

A Philips LED fényforrások élettartama átlagosan akár 25 000 óra is lehet (ami átlagosan 25 évnek felel meg 3 óra/nap átlagos használat és legalább 13 000 be- és kikapcsolási ciklus mellett).

# Műszaki adatok

### Formatervezés és kidolgozás
- Szín: Inox
- Anyag: Rozsdamentes acél

### Tartósság
- Névleges élettartam: 25 000

### Környezetvédelem
- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

### További funkcióval/tartozékkal
- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen

### Kert
- Kert: Kert és terasz

### A fény jellemzői
- Színvisszaadási index (CRI): 80

### Egyéb
- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Igen
- Extra funkciók: Vízálló

### A termék méretei és tömege
- Nettó tömeg: 0,659 kg
- Magasság: 14 cm
- Hosszúság: 10,1 cm
- Szélesség: 12,6 cm

### Szerviz
- Jótállás: 2 év

### Műszaki adatok
- A fényforrás a következő teljesítményű hagyományos fényforrásnak felel meg:: 35 W
- A lámpa teljes fényárama: 525
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 220-240
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: F
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 4.5 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 4,5 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 2

### Csomagolás mérete és tömege
- EAN/UPC - termék: 8718696159408
- Nettó tömeg: 0,66 kg
- Bruttó tömeg: 0,74 kg
- Magasság: 15,6 cm
- Hosszúság: 10,6 cm
- Szélesség: 13,1 cm

Kiadás dátuma:
2025-05-29
Verzió: 0.553

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

**www.lighting.philips.com**