PHILIPS

Bohlam 63W A60 E27

LED

3000K

660lm

8000j

8718696820643

Lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi
- Tidak berkedip

Pilih pengganti mudah untuk lampu lama Anda
- Bentuk dan ukuran yang serupa dengan lampu pijar standar

Kelebihan Utama

Tidak berkedip

Bila lampu berkedip cepat, tidak akan nyaman di mata, mengakibatkan sakit kepala, dan bahkan memicu serangan bagi penderita epilepsi fotosensitif. Sangat tidak menyenangkan dan harus dihindari. LED dapat berkedip karena respons cepat terhadap arus driver. Namun, karena Philips LED dirancang sedemikian rupa sehingga variasi dalam output arus driver diminimalkan, menghilangkan faktor-faktor penyebab berkedip. Jadi, Anda tidak akan melihatnya sedikit pun.

Menggantikan lampu pijar standar

Dengan desain bentuk indah dan dimensi yang familiar, ini adalah bohlam LED standar penerangan kontemporer yang hemat energi. Pengganti ramah lingkungan yang sempurna untuk bohlam lampu pijar standar biasa.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 20.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Flux cahaya nominal: 720 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 0.5
- Kode Warna: 830 | CCT of 3000K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 102 lm/W

Lain-lain

- EyeComfort: Tidak

Informasi kemasan

- EAN: 8718696820643
- EOC: 871869682064300
- Nama produk: ESS LEDBulb 7W E27 3000K 230V 1CT/12 APR

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt yang setara: 65 W
- Konsumsi Daya: 7 W

Dimensi dan berat produk
- Tinggi keseluruhan: 10,8 mm
- Panjang keseluruhan: 10,8 mm
- Lebar keseluruhan: 6 mm

Nilai terukur
- Tingkat intensitas puncak: 151 cd

Spesifikasi teknis
- Frekuensi: 50-60
- Warna cahaya: Lampu putih hangat

Dimensi dan berat kemasan
- EAN/UPC - produk: 8718696820643
- Berat bersih: 0,06 kg
- Berat kotor: 0,08 kg
- Tinggi: 10,5 cm
- Panjang: 6,1 cm
- Lebar: 6,1 cm

Tanggal dikeluarkan:
2025-12-03
Versi: 0.645

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.