PHILIPS

Bohlam 60W T50 E27

LED

3000K

850lm

15000j

8719514252493

Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu terbaik

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi
- Dirancang agar nyaman di mata

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade
- Ganti ke cahaya yang lebih terang

Kelebihan Utama

Dirancang agar nyaman di mata

Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

EyeComfort dengan desain optik cekung

Lampu ini memberikan kenyamanan, hemat energi, dan lebih tahan lama dengan desain cekung yang membuat area penyinaran lebih luas untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: T50
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Flux cahaya nominal: 850 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 0.5
- Kode Warna: 830 | CCT of 3000K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 94 lm/W

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Informasi kemasan

- EAN: 8719514252493
- EOC: 871951425249300
- Nama produk: LEDBright 9W E27 3000K 230V 1CT/12 INDO

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt yang setara: 60 W
- Konsumsi Daya: 9 W
- Penggunaan Energi kWh/1000 h: 9

Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 96,3 mm
- Panjang keseluruhan: 96,3 mm
- Lebar keseluruhan: 50 mm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60

Tanggal dikeluarkan:
2025-11-29
Versi: 0.238

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.