



# Smart Balance FFS, SpaceWise – avantages multiples, aucun câble de données exposé

## Smart Balance FFS, SpaceWise

Avec Philips SpaceWise, les clients peuvent profiter des avantages très concrets des commandes, tels que les économies d'énergie, le confort visuel et le contrôle personnel, sans toutefois devoir créer une infrastructure câblée.

### Avantages

- Le moyen le plus simple de profiter du confort visuel et des économies d'énergie, sans aucun câble de données exposé
- Mise en service aisée via la télécommande
- Liberté et flexibilité dans les espaces de travail avec les luminaires connectés

### Fonctions

- Les luminaires disposent d'un récepteur sans fil ou sont connectés à un récepteur sans fil en tant que luminaire esclave
- Une télécommande permet de connecter aisément les luminaires dans un réseau
- Des réseaux supplémentaires peuvent être définis, tous les luminaires appartenant à un réseau spécifique se comportent de la même manière
- Tous les luminaires dans la pièce/l'espace paysager peuvent être reliés dans un réseau
- Le réseau sans fil peut être connecté au système de gestion du bâtiment

# Smart Balance FFS, SpaceWise

## Application

- Éclairage de bureau/connecté

## Descriptions

Type	FS484F (version SWZ)
Source lumineuse	Philips Fortimo LED Line 1R
Puissance	100 W
Largeur de faisceau	102°
Flux lumineux	12 500 lm
Température de couleur corrélée	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 80
Durée de vie utile moyenne L70B50	70 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	50 000 heures
Durée de vie utile moyenne L90B50	25 000 heures
Taux de défaillance du ballast	1% pour 5 000 heures

Température ambiante moyenne	+25 °C
Plage de températures de fonctionnement	+ 10 à + +40 °C
Ballast	Intégré
Tension secteur	230 ou 240 V / 50-60 Hz
Gradation	Intégré
Entrée système de commandes	DALI ZigBee Decentral
Matériau	Extrémité et poteau : aluminium laqué Culots : acier, laqué
Commande	Blanc (WH) comparable à RAL9003
Optique	Optique à microlentilles, acrylique transparent (ACC-MLO)
Connexion	Câble, longueur 250 cm, avec prise CEE7 (CCE)
Installation	Le luminaire est précâblé avec une prise secteur
Remarques	Peut être commandé comme un système

## Versions



## Détails sur le produit



SmartBalance-  
FS484F\_ACL\_SWZ\_GR-DP01.tif



SmartBalance-  
FS484F\_ACL\_SWZ\_WH-DP02.tif

## Smart Balance FFS, SpaceWise

### Détails sur le produit



Toutes les versions sont équipées avec une optique à microlentilles acrylate



Luminaire sur pied mobile  
SmartBalance SpaceWise FS484F



Luminaire sur pied mobile  
SmartBalance SpaceWise FS484F  
avec ActiLume



Touchez les boutons pour une commutation et une gradation séparées



Le détecteur ActiLume basé sur le luminaire permet d'activer la régulation en fonction de la lumière naturelle et de réduire l'intensité lumineuse lorsqu'aucune présence n'est détectée

